

**Garant****Momenttiavainsarja 60 Nm 3/8", Työkalujen lukumäärä: 22****Tilaustiedot**

Tilausnumero	953961 22
GTIN	4062406157364
Tuoteluokka	91A

**Kuvaus****Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

**Toimituksen sisältö:**

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953961: 1 kpl  
GARANT-kuusiavainkärki, nro 637125 koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl  
GARANT-kuusiokolohylsy, nro 637629 koot 3; 4; 5; 6; 8; 10: kutakin 1 kpl  
GARANT-jatkokappale, nro 635429 koot 75; 125; 240: kutakin 1 kpl  
GARANT-vääntömomenttiavain vaihtoräikällä, nro 656050 koko 60.: 1 kpl

**Tekninen kuvaus**

Syvyys G	20
Työkalujen lukumäärä	22
Leveys	200 mm
Leveys G	8
Työkalujen lukumäärä	22
Syvyys	500 mm
Paino	1,632 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm

Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 11 mm	637125 11
Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 60 Nm	656050 60
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 19 mm	637125 19
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 6 mm	637629 6
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635429 75
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 16 mm	637125 16
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635429 240
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953961	952001 953961
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 3 mm	637629 3
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 5 mm	637629 5
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 13 mm	637125 13
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 15 mm	637125 15
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 18 mm	637125 18
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 14 mm	637125 14
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 9 mm	637125 9
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 8 mm	637629 8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 10 mm	637629 10
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 17 mm	637125 17

Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm	635429 125
Kuusiohylsy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 12 mm	637125 12
Kuusiohylsy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 8 mm	637125 8
Kuusiohylsy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 10 mm	637125 10
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 4 mm	637629 4