

Garant**Momenttiavainsarja 120 Nm 1/2", Työkalujen lukumäärä: 23****Tilaustiedot**

Tilausnumero	953966 23
GTIN	4062406157395
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953966: 1 kpl

GARANT-kuusioavainkärki, nro 642325 koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: kutakin 1 kpl

GARANT-kuusiokärkihyly, nro 643229 koot 5; 6; 8; 10; 12; 14: kutakin 1 kpl

GARANT-jatkokappale, nro 641029 koko 75; 125; 250: kutakin 1 kpl

GARANT-vääntömomenttiavain vaihtoräikällä, nro 656050 koko 120.: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys G	20
Syvyys	500 mm
Työkalujen lukumäärä	23
Leveys	200 mm
Työkalujen lukumäärä	23
Leveys G	8
Malli	momenttiavainten kanssa

Paino	3,331 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643229 5
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642325 14
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 11 mm	642325 11
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643229 8
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642325 19
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642325 10
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641029 255
Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kirstysmomentti 120 Nm	656050 120
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642325 17
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm	642325 15
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642325 16
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643229 6
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643229 10
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642325 13
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953966	952001 953966
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643229 12

6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642325 24
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641029 75
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641029 130
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642325 18
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643229 14
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 12 mm	642325 12
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642325 22
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642325 21