



## Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 30



### Tilaustiedot

Tilausnumero	953751 30
GTIN	4062406157265
Tuoteluokka	91A

### Kuvaus

#### Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

#### Sopii:

**Uudet** GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: **20 G × 16 G** tai 500 × 400 mm (L × S).

#### Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953751: 1 kpl

HOLEX 12-kulmainen kärki, nro 642120 koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: kutakin 1 kpl

HOLEX-kuusiokärkihylsy nro 643220 koot 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: kutakin 1 kpl

HOLEX-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 640190 koko 1/2: 1 kpl

HOLEX-jatkokappale, nro 641020 koko 75; 125; 250: kutakin 1 kpl

HOLEX-T-kahva nro 641320 koko 295: 1 kpl

HOLEX-murrosnivel, nro 641620 koko 1/2: 1 kpl

### Tekninen kuvaus

Syvyys G	20
Paino	4,046 kg

Syvyys	500 mm
Työkalujen lukumäärä	30
Leveys G	8
Leveys	200 mm
Malli	hylsyavainten kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643220 6
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642120 14
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642120 27
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640190 1/2
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643220 8
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641020 255
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641020 130
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 8 mm	642120 8
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642120 18
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642120 24
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642120 10
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm	642120 15
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641620 1/2
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642120 22

12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642120 13
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643220 5
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953751	952001 953751
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641020 75
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642120 19
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 11 mm	642120 11
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 12 mm	642120 12
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm	642120 30
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm	643220 4
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi	640220
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642120 17
T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641320 295
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643220 12
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642120 21
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643220 14
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642120 16
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 32 mm	642120 32
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643220 10