

ELTEN
Puolikengät, mustat/punaiset SENEX PRO ESD, S3, EU-kokojärjestelmä: 40


Tilaustiedot

Tilausnumero	092246 40
GTIN	4030839254967
Tuoteluokka	09P

Kuvaus

Malli:

TRAINERS -sarjan turvakenkä.

- **Hengittävä tekstiilivuori.**
- **Täyskokoinen ESD PRO black -pohjallinen.**
- **TPU/PU-pohja TRAINERS, liukumaton.**
- **TPU-päällinen suojaa pintamateriaalia.**
- **Metalliton ja nahaton rakenne.**
- **Turvaheijastimet.**
- **ESD-kelpoinen.**

Turvajalkine hankauksenkestävästä, **likaa ja vettä hylkivästä** Cordura®-materiaalista.

- **Erittäin helppohoitoinen ja nopeasti kuivuva.**
- **Metalliton ja nahaton.**
- **Keveyden ansiosta erittäin mukava jalassa.**
- **Pintamateriaali vedenkestäväksi käsiteltyä Fashmo™-mikrokuitua ja vedenkestäväksi käsiteltyä CORDURA®-tekstiilimateriaalia. Vettä ja likaa hylkivä, repäisyn- ja kulutuksenkestävä, hengittävä.**
- **Umpinainen, pehmustettu läppä.**

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Huomautus:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 38–47.
sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Suojausluokka: S3

Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti

Naulaanastumissuojaus: tekstiili

Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

Tekninen kuvaus

Pintamateriaali	Cordura®
Naulaanastumissuojaus	tekstiili
Suojausluokka	S3
Väri	musta/punainen
EU-kokojärjestelmä	40
mahdollistaa ortopediapohjallisten käytön	kyllä
Varvassuojuksen materiaali	Komposiitti
heijastinmateriaali (hyvä näkyvyys)	kyllä
metalliton ja nahaton rakenne	kyllä
Ulkopohjan materiaali	TPU/PU
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Sarja	SENEX
Sukupuoli	Miehille
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Turvapuolikenkä