



STEITZ SECURA

## Nilkkurit, harmaat/siniset VX 769 Bau Perbunan, S3 XB, EU-kokojärjestelmä: 48



### Tilaustiedot

Tilausnumero	092802 48
GTIN	4044348485347
Tuoteluokka	09C

### Kuvaus

#### Malli:

Turvakengät taipuisaa sileää nahkaa, leveä antura ja **hyvä kuumuudenkestävyys** noin 220 °C asti.

- **Umpinainen läppä.**
- **Kokonainen mukavuuspohjallinen ERGO-COOL, ilmava rakenne tarjoaa erinomaisen tuuletuksen.**
- **Perbunan VX -ulkopohja.**
- **Erittäin hyvä kulumisenkesto ja liukastumissuoja.**
- **Hyvä viiltolujuus ja mekaanisen kulutuksen kesto.**

Nauhanilkkurit VX 769 Bau Perbunan, pintamateriaali sileää nahkaa yhdistettynä pehmeään nupukkinahkaan.

- **Umpinainen läppä.**
- **Turvaheijastimet.**
- **Perbunan VX -pohja, harmaa-sininen.**
- **Vahvistettu kärkisuojaus.**
- **Sisäpohja aitoa nahkaa.**
- **Comfort-pohjallinen ERGO-COOL®.**

#### Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

**Huomautus:**

Varastotuotteena EU-koot 39 – 46, tilaustuotteena EU-koot 38 – 48.

Suojausluokka: S2

Varvassuojuksen materiaali: alumiini

Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200°C °C

Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

**Tekninen kuvaus**

viillonkestävä	kyllä
heijastinmateriaali (hyvä näkyvyys)	kyllä
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Varvassuojuksen materiaali	alumiini
Ulkopohjan materiaali	Perbunan VX
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste)	Yli 200 °C °C
EU-kokojärjestelmä	48
Väri	musta
Liukastumisen esto	kyllä
Pintamateriaali	sileä nahka
Suojausluokka	S2
Sarja	VX 700
Sukupuoli	Miehille
Tuotetyyppi	Turvasaappaat