


Garant**CNC-videomittausmikroskooppi MM1, Tyyppi: 200CNC****Tilaustiedot**

Tilausnumero	492550 200CNC
GTIN	4062406160241
Tuoteluokka	41P

Kuvaus**Malli:**

CNC-ohjattu videomittausmikroskooppi. Nopea kuvanmuokkaus, suuriresoluutioinen värikamera ja helppokäyttöinen ja työpajakelpoinen, PC-pohjainen Multitouch-kosketusnäyttö.

Pintavallo: 56 valkoista LEDiä kahdessa samankeskeisessä renkaassa. 1 rengas ja 4 segmenttiä, kaikki yksitellen kytkettävissä ja himmennettävissä.

Läpivallo: Pitkäikäiset LED-valot, telesentriset, kytkettävät ja himmennettävät. **Massiivinen graniittijalusta**, pintakarkaistu ristipöytä ja erittäin tarkat johteet.

- **Mittausohjelmien helppo laadinta ja käyttö.**
- **Mittaustoimintojen käytännöllinen automatisointi, esim. lavojen mittaukset.**
- **Nykyaikainen, käyttäjäystävällinen ja intuitiivisesti käytettävä mittausohjelmisto.**

Toimituksen sisältö:

Tietokone All-in-One PC, langattomat hiiri ja näppäimistö, pölysuojus, verkkolaite, testausprotokolla ja monikielinen käyttöohje.

Erikoistarvike:

Objektiivin nro 491912, ohjelmistovaihtoehto nro 491913, lastuamissärmien puhdistaja 354788.

Huomautus:

Pituusmitan poikkeama $E_{UXY, MPE}$ DIN EN ISO 10360-7 -standardin mukaisesti, mitattu suurennuskertoimella = 0,5.

Sallitut ympäristöolosuhteet: 20 °C ±1K, lämpötilan gradientti $\Delta_{th} = 0,5$ K/h, $\Delta_{td} = 4,0$ K/d, mitattu kalibroidulla normaalilla.

Tekniset ja kosketusnäytön mallin muutokset mahdollisia.

Tekninen kuvaus

Työkappaleen enimmäiskorkeus	100 mm
Työkappaleen enimmäispaino	20 kg
Pituus	500 mm
Paino	60 kg
Leveys	600 mm
Mittausalue Y	100 mm
Mittausalue X	200 mm
Korkeus	770 mm
Mittausalue Z	100 mm
Pituusmitan poikkeama $E_{UXY, MPE}$ optinen (2D)	2,9 + L / 100 (L mm) lämpötilassa 20 °C ±1 K μ m
Työskentelyetäisyys	80 mm
Suurennus näytössä (x-kert)	23
Näkökenttä	14×9 mm
Objektiivin (x-kert.)	0,5
Kamera	6,4 megapikseliä, automaattitarkennus
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	240 V
Tuotetyyppi	CNC-videomittausmikroskooppi

Tarvikkeet

Objektiivi mittausmikroskoopeille MM1 / MM2 Tyyppi 3	491912 3
Ohjelmistovaihtoehto mallille MM1 Tyyppi DXF	491913 DXF

Ohjelmistovaihtoehto mallille MM1 Tyyppi PROFIL	491913 PROFIL
Video-mittausmikroskoopin tarvikkeet Tyyppi FEDER	491917 FEDER
Pölysuojus Tyyppi 200	491919 200
Varalasi levy videomittausmikroskoopille MM1 Tyyppi 200	491948 200