



## Bits-teräsarja metallia 30 osaa



### Tilaustiedot

Tilausnumero	675793
GTIN	4013288179838
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitäntävarsi.

#### Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675310 3 kpl koko 1/25; 3 kpl koko 2/25; 2 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675320 3 kpl koko 1/25; 3 kpl koko 2/25; 3 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: Nro 675240 à 1 kpl koot 4; 5; 6

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Nro 675340 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Liitäntävarsi: 1 kpl

### Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Valmistajamerkintä	Bit-Check 30 Metal 1
Osien määrä	30
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

## Tarvikkeet

Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 6 mm	675240 6
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX15	675340 TX15
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675310 2/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX20	675340 TX20
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675310 1/25
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675320 3/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX40	675340 TX40
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 4 mm	675240 4
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX25	675340 TX25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX30	675340 TX30
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX10	675340 TX10
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 5 mm	675240 5
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675320 2/25
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675310 3/25
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675320 1/25