



## Hylyavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 63 osaa



### Tilaustiedot

Tilausnumero	630021
GTIN	4018754261130
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

#### Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M20.

Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M18.

Ulko-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3 - M14. Kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M2,5 - M14.

#### Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

1/4 tuuman 6-kulmaiset avainhylsy: 9 kpl nro 631000 koot 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2 tuuman 6-kulmaiset avainhylsy: 10 kpl nro 642200 koot 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille.: 5 kpl nro 631500 1500 koot E4; E5; E6; E7; E8

1/2 tuuman avainhylsy Torx®-ruuveille: 7 kpl nro 642700 koot E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

1/4 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 3 kpl nro 631700 koot 3; 4; 5.

1/2 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 5 kpl nro 643200 koot 6; 8; 10; 12; 14

1/4 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille: 6 kpl nro 631801 koot TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

1/2 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille: 7 kpl nro 643650 koot TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

1/4 tuuman T-väännin: 1 kpl nro 633000 koko 116

1/2 tuuman T-väännin: 1 kpl nro 641300 koko 300

1/4 tuuman käsikahva: 1 kpl nro 632800 koko 150

1/4 tuuman jatkokappaleet: 2 kpl nro 632400 koot 50; 150

1/2 tuuman jatkokappaleet: 2 kpl nro 641000 koot 130; 255

1/4 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 633500 koko 1/4

1/2 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 641600 koko 1/2

1/4 tuuman räikkä: 1 kpl nro 632000 koko 1/4

1/2 tuuman räikkä: 1 kpl nro 640100 koko 1/2

säilytys: ABS-muovilaatikko

Korkeus: 82 mm

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-30 mm

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-14 mm

## Tekninen kuvaus

Osien määrä	63
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Avainholkki TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-30 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-14 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	481 mm
Leveys	288 mm
Korkeus	82 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4" Tyypin 1/4	632000 1/4
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E8	631500 E8

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642200 24
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX8	631801 TX8
Avainhylysy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E18	642700 E18
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2" Tyyppi 1/2	640100 1/2
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm	642200 30
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643200 8
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631000 5
Avainhylysy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E7	631500 E7
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642200 22
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa pitkä Kuusikulma 3 mm	631700 3
Avainhylysy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E4	631500 E4
Kuusiokolohylysy Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa Torx®-profiili TX27	643650 TX27
T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 300 mm	641300 300
Kuusiokolohylysy Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa Torx®-profiili TX55	643650 TX55
Avainhylysy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E5	631500 E5
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX20	631801 TX20
Avainhylysy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E24	642700 E24
Kuusiokolohylysy Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa Torx®-profiili TX45	643650 TX45
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643200 6
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631000 5,5
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643200 12
Avainhylysy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E20	642700 E20
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642200 16
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642200 21

T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633000 116
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631000 6
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX10	631801 TX10
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643200 10
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642200 18
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642200 17
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641600 1/2
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX9	631801 TX9
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631000 4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643200 14
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631000 10
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX25	631801 TX25
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642200 19
Kuusikolohylysy Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa Torx®-profiili TX30	643650 TX30
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX15	631801 TX15
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631000 11
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633500 1/4
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa pitkä Kuusikulma 4 mm	631700 4
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632400 150
Avainhylysy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E6	631500 E6
Avainhylysy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E10	642700 E10
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641000 130
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa pitkä Kuusikulma 5 mm	631700 5
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631000 9
Avainhylysy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E12	642700 E12

Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642200 27
Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E14	642700 E14
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631000 7
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX40	643650 TX40
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX60	643650 TX60
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642200 13
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 150 mm	632800 150
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX50	643650 TX50
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641000 255
Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E16	642700 E16
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631000 8
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632400 50