




Hylsyavainvalikoima Torx®-ruuveille, 1/4; 3/8; 1/2 tuuman nelikulma 35 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	630031
GTIN	4018754261017
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Ulko-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3 - M20. Kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M2,5 - M14. Kolo-Torx®-ruuveille lukitustapilla, kierre M3 - M8. Mukana tulkki Torx®-ruuveille.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

1/4 tuuman avainhylsyt Torx®-ruuveille: 3 kpl nro 631500 koot E4; E5; E6

3/8 tuuman avainhylsyt Torx®-ruuveille: 4 kpl nro 637450 koot E7; E8; E10; E12

1/2 tuuman avainhylsyt Torx®-ruuveille: 6 kpl nro 642700 koot E11; E14; E16; E18; E20; E24

1/4 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille: 2 kpl nro 631801 koot TX8, TX9

3/8 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille: 5 kpl nro 637560 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX27

1/2 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille: 6 kpl nro 643650 koot TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

BITS-kärjet, reiälliset, Torx®-ruuveille C 6,3: 7 kpl kuten nro 675350 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Liitinkappale BITS-terään: 1 kpl kuten nro 676945 koko 8/4

säilytys: ABS-muovilaatikko

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvitalta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Avainholkki TORX®-ruuveille
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Osien määrä	35
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	413 mm
Leveys	230 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX15	637560 TX15
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E6	631500 E6
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa Torx®-profiili TX40	643650 TX40
Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E11	642700 E11
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX9	631801 TX9
Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E16	642700 E16
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa Torx®-profiili TX30	643650 TX30
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa Torx®-profiili TX50	643650 TX50

Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX55	643650 TX55
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E5	631500 E5
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX20	637560 TX20
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX8	631801 TX8
Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E18	642700 E18
Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E10	637450 E10
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX25	637560 TX25
Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E14	642700 E14
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E4	631500 E4
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX27	637560 TX27
Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E8	637450 E8
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX45	643650 TX45
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX60	643650 TX60
Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E7	637450 E7
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX10	637560 TX10
Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E20	642700 E20
Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E24	642700 E24
Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E12	637450 E12