



Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 33 osaa metriset/tuumamitat



Tilaustiedot

Tilausnumero	630661
GTIN	4018754260645
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M1,6 - M8.

Kuusiokantaruuveille/muttereille, kierre 3/8 tuumaan asti (amerikkalaiset koot).

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 15 kpl nro 631000

koot 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Hylsyt - 6-kulmaiset: 10 kpl nro 631100

koot 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16

T-väännin: 1 kpl nro 633000 koko 116

Käsikahva: 1 kpl nro 632800 koko 150

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632400

koot 50; 150

Jatkokappale joustava: 1 kpl nro 632500 koko 150

Nivelvarsi: 1 kpl

Murrosnivel: 1 kpl nro 633500 koko 1/4

Räikkä: 1 kpl nro 632000 koko 1/4

säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metrit / tuumat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	3,2–14 mm
Osien määrä	33
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	3/16-9/16 tuuma
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pituus	322 mm
Leveys	135 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631000 4,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631000 7
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633500 1/4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631000 6
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 3,5 mm	631000 3,5
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632400 150
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631000 8
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631000 10
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631000 13
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631000 5,5
T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus mm	633000
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631000 9
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631000 12
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus mm	632800
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631000 4

Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632400 50
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631000 11
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 14 mm	631000 14
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631000 5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 3,2 mm	631000 3,2