



Hylsyavainsarja QuickRelease, 3/8 tuuman nelikulma 19 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	633991
GTIN	4018754260683
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

QuickRelease-sarja murtumattomassa, vaahтомуovialustallisessa ABS-muovilaatikossa. Räikkä, jatkokappale, murrosnivel ja holkkiavaimen holkki muodostavat **kiinteään kokonaisuuden**. Osat irrotetaan toisistaan nopeasti ja helposti napin painalluksella.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M14.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

12-kulmaiset avainhylsyt: 14 kpl nro 637000

koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

QR-T-väännin: 1 kpl nro 635750

QR-jatkokappaleet: 2 kpl nro 635645 koot 75; 240

QR-murrosnivel: 1 kpl nro 636250

QR-räikkä: 1 kpl nro 635155

säilytys: ABS-muovilaatikko

Korkeus: 57 mm

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 8-22 mm

Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	8-22 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Osien määrä	19
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pituus	322 mm
Leveys	134 mm
Korkeus	57 mm
QuickRelease	kyllä
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 19 mm	637000 19
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 22 mm	637000 22
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 13 mm	637000 13
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 16 mm	637000 16
Murrosnivel, 3/8 tuumaa QuickRelease Tyyppi 3/8	636250 3/8
Jatkokappale, 3/8" QuickRelease Kokonaispituus 240 mm	635645 240
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 15 mm	637000 15
T-väännin, 3/8 tuumaa QuickRelease Kokonaispituus 165 mm	635750 165
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 11 mm	637000 11
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 21 mm	637000 21
Tiheähampainen räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi QuickRelease Tyyppi	635155
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 9 mm	637000 9
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 17 mm	637000 17
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 10 mm	637000 10
Jatkokappale, 3/8" QuickRelease Kokonaispituus 75 mm	635645 75

12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 12 mm	637000 12
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 14 mm	637000 14
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 18 mm	637000 18
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 8 mm	637000 8