



## Hylsyavainsarja, tuumamitat, 1/2 tuuman nelikulma 23 osaa



### Tilaustiedot

Tilausnumero	638711
GTIN	4018754260966
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

#### Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, kierre 3/4 tuumaan asti (amerikkalaiset koot).

#### Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

12-kulmaiset avainhylsyt: 17 kpl nro 642400

koot 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

T-väännin: 1 kpl nro 641300 koko 300

Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641000 koot 50; 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641600 koko 1/2

Räikkä: 1 kpl nro 640100 koko 1/2

säilytys: ABS-muovilaatikko

### Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Avainkoon mitat	tuumamitat
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	3/8-1.1/4 tuuma

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Osien määrä	23
Pituus	454 mm
Leveys	253 mm
Korkeus	64 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 11/16 tuuma	642400 11/16
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 1.1/8 tuuma	642400 1.1/8
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641000 255
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 1.3/16 tuuma	642400 1.3/16
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 5/8 tuuma	642400 5/8
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 15/16 tuuma	642400 15/16
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641000 130
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 3/4 tuuma	642400 3/4
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 7/16 tuuma	642400 7/16
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 1.1/4 tuuma	642400 1.1/4
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 9/16 tuuma	642400 9/16
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 1.1/16 tuuma	642400 1.1/16
T-väänin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 300 mm	641300 300
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13/16 tuuma	642400 13/16
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 25/32 tuuma	642400 25/32
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 50 mm	641000 50
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 1 tuuma	642400 1
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 1/2 tuuma	642400 1/2
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 3/8 tuuma	642400 3/8
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19/32 tuuma	642400 19/32

12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 7/8 tuuma

642400 7/8

Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2

641600 1/2