



Kärkivalikoima BiTorsion 12 osaa



Tilastiedot

Tilausnumero	675772
GTIN	4013288179869
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitântävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675520 1 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675540 1 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Nro 675550 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

"Rapidaptor"-liitântävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3K

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Valmistajamerkintä	Bit-Check 12 BiTorsion 1
Osien määrä	12

Tuotetyyppi	Kärkityökalu
-------------	--------------

Tarvikkeet

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675540 1/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Torx®-profiili TX30	675550 TX30
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675520 3/25
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675540 3/25
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675520 2/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Torx®-profiili TX25	675550 TX25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Torx®-profiili TX10	675550 TX10
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675540 2/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Torx®-profiili TX15	675550 TX15
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Torx®-profiili TX20	675550 TX20
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3K	675020 6,3K