



Tool24 Smartline -kaappijärjestelmä sisältää tilanjakovarusteet, tyyppi: S11M



Tilaustiedot

Tilausnumero	979000 S11M
GTIN	4045197815323
Tuoteluokka	9SA

Kuvaus

Malli:

Joustava tuotteidenjakojärjestelmä työkalujen ja tarvikkeiden säilytykseen, jakoon ja hallintaan työstö- ja asennustyökaluille, mittaussäilytysvälineille, työsuojelutarvikkeille ja monille kulutusosille. Perusjärjestelmät ovat laajennettavissa optionaalisilla laajennuskaapeilla (Slave-järjestelmä). Yksilöllisesti tilattavissa olevat ohjelmistopakettit mahdollistavat järjestelmien tarkan muokkauksen tarpeisiinne.

Runko ja vetolaatikko 1 mm:n teräspeltiä. Trukkijalusta 1,75 mm:n teräspeltiä. Säilytystaso bambua.

Käyttö:

Automaattinen tuotteidenjakojärjestelmä työkalujen ja tarvikkeiden säilytykseen.

Sisältö:

Tilanjakomateriaali: 10x 960310_4+18; 1x960330_3+14

varustus:

Laatikoiden lukumäärä x laatikoiden etukorkeus: 1 tekniikkalaatikko
10x75 mm; 1x150 mm

Toimituksen sisältö:

Master-järjestelmä: Työkalukaappi, jossa 11 laatikkoa 36x36 E, kosketusnäyttö, viivakoodilukija, PC mukaan lukien ohjelmistopaketti BASIC ja tilanjakomateriaali.

Toimituksen sisältö:

Kosketusnäyttö 22 tuumaa, viivakoodilukija, PC mukaan lukien ohjelmistopaketti BASIC

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoissa sininen väri RAL 5005, **jauhemaalattu.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75 kg

Varastointiala: 4 m²

Korkeus: 1390 mm

Leveys: 717 mm

Syvyys: 750 mm

Vetolaatikon hyötyleveys: 612 mm

Vetolaatikon hyötysyvyys: 612 mm

Tekninen kuvaus

Varastointiala	4 m ²
Jakaminen laatikon sisällä	36x36 E
Korkeus	1390 mm
Laatikoiden lukumäärä	11
Vetolaatikon hyötyleveys	612 mm
Paino	249 kg
Leveys	717 mm
Syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	612 mm
tyyppi	Peruskaappi, täydellinen
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003