

Garant GRIDLINE

ESD-asennusvaunu, sisältää myös vetolaatikat siirrettävät, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 685/4**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972445 685/4
GTIN	4062406166892
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaappi, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Asennusvaunu 30×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua, **sähköä johtavaa** kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kääntyvät pyörät voi lukita. Vierintäeste neljällä puolella. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Sisältää vetolaatikat 26×24G. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). **Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen turvalukitus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 100, 100, 150

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden väri vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.**
- **Maadoitus tapahtuu pyörien kautta.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Hyötykorkeus	400 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Leveys	750 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
ComfortClose	ei
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Korkeus	685 mm
vierintäreunus	kyllä
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Laatikostokehys hyötykorkeus	400 mm
ESD-käsitelty	kyllä
Syvyys	700 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Paino	102 kg
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Hyötykorkeus laatikoita varten	400 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	26×24G

Tuotetyyppi

Asennusvaunu

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppe HU21

914227 HU21