



## Työasu Teollisuus, merensininen / sininen, Valmiskoot DE: 44



### Tilaustiedot

Tilausnumero	091441 44
GTIN	7330509359990
Tuoteluokka	04T

### Kuvaus

#### Malli:

Monitoiminen teollisuuden työvaatekokoelma **kulutuksen kestävästä materiaalista**. Suunniteltu kestämaan kovaa kuormitusta jokapäiväisessä työssä. Teollisuuden työvaatteet ovat **EN ISO 15797**-standardin mukaisia. Kaikki tuotteissa on irrotettava henkilökorttikotelo.

**Haalareissa** selkäpuolella joustoneule ja liikkuva vyötärö.

- **Puhelintasku sisäpuolella.**
- **Läpällinen takatasku.**
- **Reisitaskussa lisä- ja kynätasku.**
- **Mittatasku.**

#### Kuvaus:

- **Liikelaskokset selässä takaavat optimaalisen käyttömukavuuden.**
- **Läpälliset rintataskut, toisessa lokerot kahdelle kynälle.**
- **Piilotettu yksisuuntainen muovivetoketju.**
- **Säädettävät kalvosimet**

#### Huomautus:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

**Haalareiden** väriyhdistelmänä **musta / harmaa** nro 091442.

Muut värit tilauksesta.

Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osioista.

Kangaskoostumus: 35 % puuvillaa

Kangaskoostumus: 65 % polyesteriä

Materiaalin paino / kankaan paksuus: 240 g/m<sup>2</sup>

Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100

Pesu: Kirjopesu 70 °C:ssa

## Tekninen kuvaus

Valmiskoot DE	44
Koko FR	38
Koko IT	C44
Koko UK	XS
Koko US	XS
Sarja	Industrie
Erikoispalvelut	Tekstiilin viimeistely
Koko SE	D100
Koko ES	C44
Koko NL	C44
Sukupuoli	Miehille
Kangaskoostumus	35% puuvillaa
Kangaskoostumus	65 % polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus	240 g/m <sup>2</sup>
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Pesu	Kirjopesu 70 °C:ssa
Valkaisu	ei valkaisua
Kemiallinen pesu	Puhdistus tetrakloorieteenillä
Kuivaus	hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa)
Silitys	kuuma, 200 °C asti.
Väri	merensininen / sininen
Tuotetyyppi	Työasu

