

Garant GRIDLINE

**ESD-mediakisko 2 pistorasiaa 250V, Sopii tyyppiin: 1000****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 972201 1000   |
| GTIN         | 4062406167578 |
| Tuoteluokka  | 9GW           |

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu teräslevystä, **modulaarinen rakenne**. Kaikissa kytkentäosissa **kaapeli ja holkkiliitäntä**. Moduuleja ja kansia voi muuttaa / siirtää tarpeen mukaan. Kaapeliläpiviennit ylä-, ala- ja etupuolelle virtalähdettä ja useamman mediakiskon yhdistämistä varten.

**Sähköasennus teollisuuskäyttöön tarkoitetulla plug-in-järjestelmällä (pätee vain mediakiskoille):**

1 × jakoyksikkö nro 928492, 5-napainen tulo-/lähtöjohto ja viisi 3-napaista paikkaa,  
1 × 5-napainen pistoliitin nro 928490, koko 5, tulojohdolle.

**Kuvaus:****Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.**
- **Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.**
- **Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.**
- **Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:**
  - **3 × 1,5 mm<sup>2</sup> vaihtovirralla (L, N, PE)**
  - **5 × 1,5 mm<sup>2</sup> kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Suojaluokka 1**
- **Kotelointiluokka IP 20.**

**Sopii:**

Kannatinpylväät nro 972080. Asennus **ripustamalla**.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

- **Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.**

- **Vain sähköasentajat saavat tehdä peruskytkennät ja liittää pistoke- ja liitinosat sähköjohtoihin!**
- **Lisätietoja teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän teknisistä ominaisuuksista löydät eShopista osoitteessa [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) kyseisen tuotenumeron kohdalta.**

## Tekninen kuvaus

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Leveys                        | 920 mm                 |
| Jakoyksikkö                   | 8E                     |
| Sopii tyyppiin                | 1000                   |
| Korkeus                       | 160 mm                 |
| Nimellisjännite               | 250 V                  |
| Pistoketyyppi, tulo           | GST-pistokejärjestelmä |
| Pistorasioiden määrä tyyppi F | 2                      |
| Virtakytkin                   | ei                     |
| Pistorasia, tyyppi            | F                      |
| virtalaji                     | AC                     |
| Materiaalin paksuus           | 1,5 mm                 |
| sähköstaattinen ominaisuus    | EGB/ESD                |
| Tuotetyyppi                   | Kytkentämoduuli        |

## Tarvikkeet

ESD-moduuli energiaa ja mediaa varten Moduulin malli  
DE250V/1

972220 DE250V/1