

Garant GRIDLINE

**ESD-mediakisko 4 pistorasiaa 250V, Sopii tyyppiin: 1500****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972202 1500
GTIN	4062406167615
Tuoteluokka	9GW

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu teräslevystä, **modulaarinen rakenne**. Kaikissa kytkentäosissa **kaapeli ja holkkiliitäntä**. Moduuleja ja kansia voi muuttaa / siirtää tarpeen mukaan.

Kaapeliläpiviennit ylä-, ala- ja etupuolelle virtalähdettä ja useamman mediakiskon yhdistämistä varten.

**Sähköasennus teollisuuskäyttöön tarkoitettulla plug-in-järjestelmällä (pätee vain mediakiskoille):**

1 × jakoyksikkö nro 928492, 5-napainen tulo-/lähtöjohto ja viisi 3-napaista paikkaa,  
1 × 5-napainen pistoliitin nro 928490, koko 5, tulojohdolle.

**Kuvaus:**

**Teollisuuskäyttöön tarkoitettun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.**
- **Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.**
- **Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.**
- **Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:**
  - **3 × 1,5 mm<sup>2</sup> vaihtovirralla (L, N, PE)**
  - **5 × 1,5 mm<sup>2</sup> kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Suojausluokka 1**
- **Kotelointiluokka IP 20.**

**Sopii:**

Kannatinpylväät nro 972080. Asennus **ripustamalla**.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

- **Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.**
- **Vain sähköasentajat saavat tehdä peruskytkennät ja liittää pistoke- ja liitinosat sähköjohtoihin!**

- Lisätietoja teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän teknisistä ominaisuuksista löydät eShopista osoitteessa [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) kyseisen tuotenumeron kohdalta.

## Tekninen kuvaus

Sopii tyyppiin	1500
Jakoyksikkö	13E
Leveys	1420 mm
Korkeus	160 mm
Nimellisjännite	250 V
Virtakytkin	ei
Pistorasioiden määrä tyyppi F	4
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Pistorasia, tyyppi	F
virtalaji	AC
Materiaalin paksuus	1,5 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Kytkentämoduuli