



## Housut Highline, savi / musta, Valmiskoot DE: 63



### Tilaustiedot

Tilausnumero	091322 63
GTIN	4030913888330
Tuoteluokka	06I

### Kuvaus

#### Malli:

Raikas ja moderni mallisto **Highline** laadukasta, naarmuuntumatonta ja kestävä kangasseosta, kolmivärinen. Kontrastivärit erittäin kestävä canvasia. Kestävät kulutusta rasituskohtien kolminkertaisten ompelien ansiosta. Paljon hyödyllisiä yksityiskohtia, kuten matkapuhelin- ja metrimittatasku sekä säädettävä vyötärö.

#### Housut.

##### Kuvaus:

- **Kaksi upotettua etutaskua.**
- **Kuminauhavyötärö.**
- **Vetoketju edessä.**
- **Kaksoismittatasku.**
- **Reisitaskussa tarrallinen läppä.**
- **Puhelintasku.**
- **Kaksi päälleommeltua, värikkäästi applikoitua polvitaskua.**

#### Huomautus:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

**Housut**, väriyhdistelmä ruiskaunokinsininen/laivastonsininen, nro 091321.

## Tekninen kuvaus

Materiaali	puuvilla, polyesteri
Halkio	Vetoketju
Lahkeensuu	suora, avoin
Reisitaskussa tarrallinen läppä ja tarrakiinnitys	kyllä
Valmiskoot DE	63
Sivutaskujen lukumäärä	2
Koko FR	59
Polvitaskujen lukumäärä	2
Puhelintasku	kyllä
Reisitaskujen lukumäärä	2
Sivutaskut	sisäänommeltu
Sarja	Highline
Erikoispalvelut	Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli	Miehille
Kangaskoostumus	65 % polyesteriä
Kangaskoostumus	35% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus	285 g/m <sup>2</sup>
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Verhous vakiona	UV-standardi 801
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Valkaisu	ei valkaisua
Kemiallinen pesu	Puhdistus tetrakloorieteenillä
Kuivaus	hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa)
Silitys	kuuma, 200 °C asti.
Väri	savi / musta
Tuotetyyppi	Työhousut

---

## Tarvikkeet

Polvipehmusteet, vakio1 pari Tyyppi KNEE

091802 KNEE