



Suuntaisalustasarja, Pituus: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	366704 100
GTIN	4045197750891
Tuoteluokka	32D

Kuvaus

Malli:

HOLEX – vakiomalli. Korkeus- ja paritoleranssi 0,01 mm. Säilytetään puulaatikossa (kuvan mukainen). Kovuus: 60 HRC.

Pareittain tarkkuushiottu.**Käyttö:**

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

Sisältö:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Huomautus:

Koko 125 – 200: 1 mm nouseva; kaikki mitat 9 mm lukuun ottamatta mahdollisia. Varapidike, katso varaosaluettelo.

Tekninen kuvaus

Listojen määrä	20 paria
Pituus	100 mm

Tuotetyyppi	Suuntaispalat
-------------	---------------

Tarvikkeet

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys x korkeus 4X7 mm	366706 4X7
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys x korkeus 6X14 mm	366706 6X14
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys x korkeus 3X11 mm	366706 3X11
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys x korkeus 2X20 mm	366706 2X20
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys x korkeus 5X8 mm	366706 5X8
Varapuukotelo suuntaisaloille Tyyppi S1	366754 S1
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys x korkeus 3X6 mm	366706 3X6
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys x korkeus 3X16 mm	366706 3X16
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys x korkeus 2X15 mm	366706 2X15
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys x korkeus 4X17 mm	366706 4X17
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys x korkeus 2X10 mm	366706 2X10
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys x korkeus 3X21 mm	366706 3X21
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys x korkeus 4X12 mm	366706 4X12
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys x korkeus 2X5 mm	366706 2X5
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys x korkeus 4X22 mm	366706 4X22

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100
Leveys × korkeus 5X23 mm

366706 5X23

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100
Leveys × korkeus 5X13 mm

366706 5X13

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100
Leveys × korkeus 5X18 mm

366706 5X18

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100
Leveys × korkeus 6X24 mm

366706 6X24

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100
Leveys × korkeus 6X19 mm

366706 6X19

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100
Leveys × korkeus 6X9 mm

366706 6X9