



Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, lyhyt haara, kuulapää kromattu, Ruuvinvääntimien lkm.: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	626069 9
GTIN	7610733266098
Tuoteluokka	63D

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka. PB Swiss Tools -erikoisoseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Pinta niklattu ja kromattu.

Käyttö:

Lyhyen kahvan ja 100°:n kulman ansiosta käyttö on mahdollista myös vaikeapääsyisissä paikoissa.

Toimituksen sisältö:

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 626068: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Säilytykseen: muoviteline

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	9
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
värikoodaus	ei
Pallopää pitkässä varressa	kyllä
100 asteen kulma	kyllä
Tuotetyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Kuusiokulmaruuvimeisseli, lyhyt haara, kuulapääkromattu Kuusikulma 8 mm	626068 8
Kuusiokulmaruuvimeisseli, lyhyt haara, kuulapääkromattu Kuusikulma 4 mm	626068 4
Kuusiokulmaruuvimeisseli, lyhyt haara, kuulapääkromattu Kuusikulma 2 mm	626068 2
Kuusiokulmaruuvimeisseli, lyhyt haara, kuulapääkromattu Kuusikulma 10 mm	626068 10
Muovilaukku taivutetuille kuusiokolovääntimille Tyyppi 11	626250 11
Kuusiokulmaruuvimeisseli, lyhyt haara, kuulapääkromattu Kuusikulma 1,5 mm	626068 1,5
Muovikotelo taivutetuille kuusiokolovääntimille Kiinnityspaikkojen määrä 9	627255 9
Kuusiokulmaruuvimeisseli, lyhyt haara, kuulapääkromattu Kuusikulma 3 mm	626068 3
Kuusiokulmaruuvimeisseli, lyhyt haara, kuulapääkromattu Kuusikulma 6 mm	626068 6
Kuusiokulmaruuvimeisseli, lyhyt haara, kuulapääkromattu Kuusikulma 5 mm	626068 5
Kuusiokulmaruuvimeisseli, lyhyt haara, kuulapääkromattu Kuusikulma 2,5 mm	626068 2,5