



Hylsyavainsarja QuickRelease, 1/4 tuuman nelikulma 22 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	630291
GTIN	4018754261550
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

QuickRelease – räikkä, jatkokappale, murrosnivel ja holkkiavaimen holkki muodostavat **kiinteän kokonaisuuden**. Osat irrotetaan toisistaan nopeasti ja helposti napin painalluksella.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 13 kpl nro 631000 koot 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Kuusiokolokärjet: 4 kpl nro 631700 koot 3; 4; 5; 6

QR-T-väännin: 1 kpl nro 633050 koko 116

QR-käsikahva: 1 kpl nro 632950 koko 150

Jatkokappale QR: 1 kpl nro 632545 koko 150

QR-murrosnivel: 1 kpl nro 633550 koko 1/4

QR-räikkä: 1 kpl nro 632355 koko 1/4

säilytys: ABS-muovilaatikko

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 3,5-13 mm

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-6 mm

Tekninen kuvaus

Osien määrä	22
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	3,5-13 mm
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-6 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Pituus	227 mm
Leveys	131 mm
Korkeus	57 mm
QuickRelease	kyllä
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631000 5,5
T-väännin, 1/4 tuumaa QuickRelease Kokonaispituus 116 mm	633050 116
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631000 11
Tiheähampainen räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi QuickRelease Tyyppi 1/4	632355 1/4
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631000 12
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631000 5
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa pitkä Kuusikulma 4 mm	631700 4
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631000 10
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631000 9
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa pitkä Kuusikulma 3 mm	631700 3
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa pitkä Kuusikulma 6 mm	631700 6

Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631000 4
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 3,5 mm	631000 3,5
Jatkokappale, 1/4" QuickRelease Kokonaispituus 150 mm	632545 150
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631000 13
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631000 6
Kuusikolohylsy 1/4 tuumaa pitkä Kuusikulma 5 mm	631700 5
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631000 8
Murrosnivel, 1/4 tuumaa QuickRelease Tyyppi 1/4	633550 1/4
Käsikahva, 1/4 tuumaa QuickRelease Kokonaispituus 150 mm	632950 150
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631000 4,5
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631000 7