



Hylsyavainsarja QuickRelease, 1/2 tuuman nelikulma 22 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	637891
GTIN	4018754260911
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

QuickRelease-sarja murtumattomassa, vaahtomuovialustallisessa ABS-muovilaatikossa. Räikkä, jatkokappale, murrosnivel ja holkkiavaimen holkki muodostavat **kiinteään kokonaisuuden**. Osat irrotetaan toisistaan nopeasti ja helposti napin painalluksella.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 16 kpl nro 642200 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1 QR-T-väännin: Nro 641350

3 QR-jatkokappaletta: Nro 641045 koot 75; 130; 255

1 QR-murrosnivel: Nro 641650

1 QR-räikkä: Nro 640440

säilytys: ABS-muovilaatikko

Korkeus: 64 mm

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 10-32 mm

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	10-32 mm
Osien määrä	22
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	454 mm
Leveys	253 mm
Korkeus	64 mm
QuickRelease	kyllä
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm	642200 30
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642200 10
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642200 13
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642200 18
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 11 mm	642200 11
Tiheähampainen räikkä, 1/2", poistonuppi QuickRelease Tyyppi 1/2	640440 1/2
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642200 14
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 12 mm	642200 12
Jatkokappale, 1/2" QuickRelease Kokonaispituus 75 mm	641045 75
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642200 24
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642200 19
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642200 16
T-väännin, 1/2 tuumaa QuickRelease Kokonaispituus 300 mm	641350 300
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm	642200 15

Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642200 17
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642200 27
Murrosnivel, 1/2 tuumaa QuickRelease Tyyppi 1/2	641650 1/2
Jatkokappale, 1/2" QuickRelease Kokonaispituus 255 mm	641045 255
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 32 mm	642200 32
Jatkokappale, 1/2" QuickRelease Kokonaispituus 130 mm	641045 130
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642200 21
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642200 22