



Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 39 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	639261
GTIN	4018754261192
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M20, ja Torx®-kantaruuveille, joiden kierre M6 - M20. Kuusiokoloruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M18, ja Torx®-koloruuveille, joiden kierre M4 - M14.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 12 kpl nro 642200 koot 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Avainhylsy Torx®-ruuveille: 7 kpl nro 642700 koot E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Kuusiokolokärjet: 6 kpl nro 643200 koot 5; 6; 8; 10; 12; 14

Ruuvitalankärjet Torx®-ruuveille: 9 kpl nro 643650 koot TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

T-väännin: 1 kpl nro 641300 koko 300

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 641000 koot 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641600 koko 1/2

Räikkä: 1 kpl nro 640100 koko 1/2

säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Osien määrä	39
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Avainholkki TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	5-14 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	8-30 mm
Pituus	481 mm
Leveys	288 mm
Korkeus	82 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E12	642700 E12
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm	642200 30
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643200 5
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642200 16
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641000 130
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa Torx®-profiili TX55	643650 TX55
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa Torx®-profiili TX30	643650 TX30
Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E18	642700 E18
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642200 27
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa Torx®-profiili TX27	643650 TX27

Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E10	642700 E10
Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E20	642700 E20
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641000 255
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX20	643650 TX20
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642200 13
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642200 10
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643200 8
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 8 mm	642200 8
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641600 1/2
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX45	643650 TX45
T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 300 mm	641300 300
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642200 19
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643200 12
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX25	643650 TX25
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642200 18
Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E24	642700 E24
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX50	643650 TX50
Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E14	642700 E14
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX40	643650 TX40
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643200 6
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642200 22
Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E16	642700 E16
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX60	643650 TX60

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643200 10
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642200 17
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642200 21
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642200 24
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643200 14