



Housut Highline, savi / musta, Valmiskoot DE: 60



Tilaustiedot

Tilausnumero	091322 60
GTIN	4030913068374
Tuoteluokka	06I

Kuvaus

Malli:

Raikas ja moderni mallisto **Highline** laadukasta, naarmuuntumatonta ja kestävä kangasseosta, kolmivärinen. Kontrastivärit erittäin kestävä canvasia. Kestävät kulutusta rasituskohtien kolminkertaisten ompelien ansiosta. Paljon hyödyllisiä yksityiskohtia, kuten matkapuhelin- ja metrimittatasku sekä säädettävä vyötärö.

Housut.

Kuvaus:

- **Kaksi upotettua etutaskua.**
- **Kuminauhavyötärö.**
- **Vetoketju edessä.**
- **Kaksoismittatasku.**
- **Reisitaskussa tarrallinen läppä.**
- **Puhelintasku.**
- **Kaksi päälleommeltua, värikkäästi applikoitua polvitaskua.**

Huomautus:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

Housut, väriyhdistelmä ruiskaunokinsininen/laivastonsininen, nro 091321.

Tekninen kuvaus

Koko FR	56
Reisitaskujen lukumäärä	2
Polvitaskujen lukumäärä	2
Halkio	Vetoketju
Puhelintasku	kyllä
Reisitaskussa tarrallinen läppä ja tarrakiinnitys	kyllä
Lahkeensuu	suora, avoin
Sivutaskujen lukumäärä	2
Materiaali	puuvilla, polyesteri
Sivutaskut	sisäänommeltu
Valmiskoot DE	60
Sarja	Highline
Erikoispalvelut	Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli	Miehille
Kangaskoostumus	65 % polyesteriä
Kangaskoostumus	35% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus	285 g/m ²
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Verhous vakiona	UV-standardi 801
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Valkaisu	ei valkaisua
Kemiallinen pesu	Puhdistus tetrakloorieteenillä
Kuivaus	hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa)
Silitys	kuuma, 200 °C asti.
Väri	savi / musta
Tuotetyyppi	Työhousut

Tarvikkeet

Polvipehmusteet, vakio1 pari Tyyppi KNEE

091802 KNEE