



## Esiasetuslaite, 15 tuuman kosketusnäyttö, tyyppi: VG1/US



### Tilaustiedot

Tilausnumero	354760 VG1/US
GTIN	4062406204341
Tuoteluokka	31E

### Kuvaus

#### Malli:

- 15 tuuman kosketusnäyttö, intuitiivinen ja helppo käyttö kuvakkeiden avulla.
- Peruskiinnitykseen sisäänrakennettu kalibrointilaite.
- Säilytystasoja.
- Molempien akseleiden pikasäätö (X/Z) erikseen tai samanaikaisesti.
- Molempien akseleiden (X/Z) hienosäätö.
- Kara, jossa 4×90°-indeksointi, ja karan jarru.

#### Käyttö:

Koneella tai tuotantoyksikössä tehtävään työkalujen mittaamiseen ja määrittämiseen.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää peruskiinnitykseen sisäänrakennetun kalibrointilaitteen, näppäimistön, peltiset säilytyshyllyt, lastuamissärmien puhdistajan ja mittausohjelmiston yleisimmillä kielillä.

#### Erikoistarvike:

- Alakaappi nro 354765.
- Kavennukset nro 354771 / 4773 / 4775 / 4777 / 4779.
- Etikettitulostin nro 085505 koko LW450 (DYMO).
- Etiketit nro 085565.

#### Huomautus:

Kuva voi poiketa alkuperäisestä.

Peruskiinnitys: SK50

Pika-asetus: sähkömagneettinen

Mittaustapa: Kuvankäsittely 15 tuuman kosketusnäyttö

Mittauksen ohjaus: PC-mittauselektronikka

Mittausalue X: 400 mm  
Mittausalue Z: 500 mm

## Tekninen kuvaus

Jalustan leveys	860 mm
Mittauksen ohjaus	PC-mittauselektronikka
Syvyys	590 mm
Peruskiinnitys	SK50
Mittausalue Z	500 mm
Pika-asetus	sähkömagneettinen
Mittaustapa	Kuvankäsittely 15 tuuman kosketusnäyttö
Karan kuormitus	100 kg
Mittausalue X	400 mm
Paino	150 kg
Korkeus	1060 mm
Kokonaisleveys	1500 mm

## Tarvikkeet

Kavennus SK50 / HSK SK-peruspidin / kavennus HSK 50/H50	354776 50/H50
Kavennus SK50 / VDI SK-peruspidin / kavennus VDI 50/V30	354774 50/V30
Osoite-etikettisarja, valkoinen Merkin korkeus x leveys 28X89 mm	085565 28X89
Kavennus SK50 / VDI SK-peruspidin / kavennus VDI 50/V20	354774 50/V20
Lastuamissärmien puhdistaja	354788
Kavennus SK50 / VDI SK-peruspidin / kavennus VDI 50/V25	354774 50/V25
Kavennus SK50 / HSK SK-peruspidin / kavennus HSK 50/H100	354776 50/H100
	354778 50/C63

Kavennus SK50 / PSC63 SK-peruspidin / kavennus PSC 50/  
C63

Kavennus SK50 / VDI SK-peruspidin / kavennus VDI 50/V16 354774 50/V16

Kavennus SK50 / HSK SK-peruspidin / kavennus HSK 50/  
H63 354776 50/H63

Kavennus SK50 / SK SK-peruspidin / kavennus SK 50/30 354772 50/30

Keskiömittaustaite 354785

Kavennus SK50 / HSK SK-peruspidin / kavennus HSK 50/  
H40 354776 50/H40

Osoite-etikettisarja, valkoinen Merkin korkeus x leveys  
36X89 mm 085565 36X89

Kavennus SK50 / VDI SK-peruspidin / kavennus VDI 50/V50 354774 50/V50

Kavennus SK50 / SK SK-peruspidin / kavennus SK 50/40 354772 50/40

Tarratulostin LabelWriter tyyppi LW450 085505 LW450

Kavennus SK50 / VDI SK-peruspidin / kavennus VDI 50/V40 354774 50/V40

Alakaappi VG1:lle nro 354760 354765

TFT-näytönpuhdistusaine, Flatscreen Cleaner 083026