



Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 26 osaa, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	634318 12
GTIN	4062406230777
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**. 12-kulmaiset vaihtohylsyt.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M12, sytytystulpille ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M12.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Vaihtoholkit 12-kulmainen tai 6-kulmainen: 12 kpl, koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Avainholkit sytytystulpille: 2 kpl, vastaa nroa 637329 koot 16; 20,8

Kuusiokolokärjet: 7 kpl nro 637620 koot 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

T-väännin: 1 kpl nro 635720

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635420 koot 75; 240

Murrosnivel: 1 St. Nr. 636220

Räikkä: 1 kpl nro 635090

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-10 mm
--------------------------------------	---------

Osien määrä	26
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	8-19 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	357 mm
Leveys	174 mm
Korkeus	47 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi 3/8	635090 3/8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa Kuusikulma 4 mm	637620 4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa Kuusikulma 10 mm	637620 10
Avainhylsy sytytystulpille, 3/8 tuumaa Avainkoko 20,8 mm	637329 20,8
Järjestelmäkotelo Tyyppi 3	630323 3
T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm	635720 200
Avainhylsy sytytystulpille, 3/8 tuumaa Avainkoko 16 mm	637329 16
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa Kuusikulma 7 mm	637620 7
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa Kuusikulma 5 mm	637620 5
Kovavaahtoalusta valikoimalle 634318	630324 634318
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa Kuusikulma 3 mm	637620 3
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635420 75
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636220 3/8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa Kuusikulma 8 mm	637620 8

6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa Kuusikulma 6
mm

637620 6