


ESD-perusasennusvalikoima, Työkalujen lukumäärä: 15



Tilaustiedot

Tilausnumero	973235 15
GTIN	2050002041943
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat ESD-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

ESD-kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 973200 koko 973235: 1 kpl
 PB SWISS TOOLS ESD -ruuvitaltta uraruuveille nro 660050 koko 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: kutakin 1 kpl
 PB SWISS TOOLS ESD ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille 667687 koot 1; 2: kutakin 1 kpl
 Elektroniikka-asentajan GARANT ESD -sivuleikkuri nro 726210 koko 125: 1 kpl
 Elektroniikka-asentajan GARANT ESD -sivuleikkuri, teräväpäinen nro 726250 koko 125: 1 kpl
 Elektroniikka-asentajan GARANT ESD -kärkipihdit nro 727170 koko 140: 1 kpl
 HOLEX ESD -pinsetit, teräväkärkiset nro 727510 koko AMB: 1 kpl
 HOLEX ESD -pinsetit, taivutetut nro 727600 koko AMB: 1 kpl
 Pienille osille tarkoitettu GARANT easyPick ESD -lokero nro 972312 koko 3×3/1: 3 kpl

Tekninen kuvaus

Työkalujen lukumäärä	15
Syvyys G	20
Syvyys	500 mm
Leveys	300 mm

Leveys G	12
Malli	työkalusarjan kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	12×20
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta, tyhjä, työkalusarjoille ESD sopii kovavaahtosarjaan 973235	973200 973235
Sähköasentajan sivuleikkuri, normaalipäinen Kokonaispituus 125 mm	726210 125
Ruuvimeisseli Pozidriv-ruuveille, 2K-SwissGrip-kahva ESD Ristikantakoko 1	667687 1
Pinsetit, terävät – 115 mm, muoto 3c Raaka-aine AMB	727510 AMB
Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, teräväpäinen Kokonaispituus 125 mm	726250 125
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva ESD Terän leveys b 5,5 mm	660050 5,5
Kapeakärkiset pinsetit, taivutettu, 150 mm, muoto 22b Raaka-aine AMB	727600 AMB
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva ESD Terän leveys b 3,5 mm	660050 3,5
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva ESD Terän leveys b 4 mm	660050 4
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva ESD Terän leveys b 2,5 mm	660050 2,5
ESD-pienosasäiliö Korkeus mm / tyyppi 26/1	972310 26/1
Sähköasentajan kärkipihdit Kokonaispituus 140 mm	727170 140
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva ESD Terän leveys b 6,5 mm	660050 6,5

Ruuvimeisseli Pozidriv-ruuveille, 2K-SwissGrip-kahvaESD
Ristikantakoko 2

667687 2