

ESD-hienoasennusvalikoima, Työkalujen lukumäärä: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	973225 9
GTIN	2050002041974
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat ESD-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

ESD-kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 973200 koko 973225: 1 kpl

WERA ESD elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille nro 669900 koot 1,8; 2,5: kutakin 1 kpl

WERA ESD -sähköruuvimeisseli Phillips-ruuveille nro 669905 koot 00; 0; 1: kutakin 1 kpl

Elektroniikka-asentajan KNIPEX ESD -sivuleikkuri, terävä, nro 726437 koko 115: 1 kpl

Elektroniikka-asentajan KNIPEX ESD -sivuleikkuri nro 726660 koko 125: 1 kpl

Elektroniikka-asentajan KNIPEX ESD -kärkipihdit nro 727196 koko 115: 1 kpl

HOLEX ESD -pinsetit, teräväkärkiset nro 727520 koko AMB: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys	250 mm
Työkalujen lukumäärä	9
Syvyys	300 mm

Syvyys G	12
Leveys G	10
Malli	työkalusarjan kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	10×12
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta, tyhjä, työkalusarjoille ESD sopii kovavaahtosarjaan 973225	973200 973225
Pinsetit, terävät – 125 mm, muoto AA Raaka-aine AMB	727520 AMB
Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, peilikiillotettu, terävä pää Kokonaispituus 115 mm	726437 115
Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille ESD Ristikantakoko 0	669905 0
Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille ESD Ristikantakoko 1	669905 1
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro, ESD Terän leveys b 1,8 mm	669900 1,8
Sähköasentajan kärkipihdit Kokonaispituus 115 mm	727196 115
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro, ESD Terän leveys b 2,5 mm	669900 2,5
Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips®, johtavat kahvat Kokonaispituus 125 mm	726660 125
Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille ESD Ristikantakoko 00	669905 00