

PRYOR

Kirjainmeistisarja, 27 osaa Normaalikirjasimet A – Z, &, Kirjasinkorkeus: 5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085430 5
GTIN	5022044002951
Tuoteluokka	08W

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverrus ja syvyysrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon.

Tarkkuusmeisti, kemiallisesti niklattu, pitkä käyttöikä.

Normaalikirjasimet; lyöty merkki on suoraan luettavissa työkappaleesta.

Käyttö:

Materiaalien merkitsemiseen, joiden **lujuus on enintään 1200 N/mm².**

Varaosa:

Yksittäiset numeromeistit: nro 085411 koko kirjasinkorkeus/numero, esim.nro 085411 k. 3/1.

Yksittäiset kirjainmeistit: nro 085431 koko kirjasinkorkeus/kirjain,esim.nro 085431 koko 3/A.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- ja konemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.

Tekninen kuvaus

Varren paksuus	9,5
Kirjasinkorkeus	5 mm
Kokonaispituus	70 mm

Tuotetyyppi	Käsileimasimet
-------------	----------------

Tarvikkeet

Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/L mm	085431 5/L
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/X mm	085431 5/X
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/K mm	085431 5/K
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/T mm	085431 5/T
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/E mm	085431 5/E
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/G mm	085431 5/G
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/C mm	085431 5/C
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/R mm	085431 5/R
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/F mm	085431 5/F
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/N mm	085431 5/N
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/B mm	085431 5/B
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/J mm	085431 5/J
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/V mm	085431 5/V
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/H mm	085431 5/H
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/P mm	085431 5/P

Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/U mm	085431 5/U
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/O mm	085431 5/O
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/Q mm	085431 5/Q
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/I mm	085431 5/I
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/Y mm	085431 5/Y
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/W mm	085431 5/W
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/A mm	085431 5/A
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/D mm	085431 5/D
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/S mm	085431 5/S
Leimasinpidin Tyyppi GRIP	085475 GRIP
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/& mm	085431 5/&
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/Z mm	085431 5/Z
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 5/M mm	085431 5/M