

**Kangasteippi, vaaleanvihreä, Leveys×pituus(mm×m): 50X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083606 50X50
GTIN	4042448529732
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

tesa® 4621 on yleiskäyttöinen kangasteippi ulkokäyttöön. Sen voi repäistä helposti käsin pituus- ja poikittaissuunnassa. Lisäksi se **rullautuu irti ilman teipin sisäänrullautumista**, on vesitiivis ja UV-kestävä, ja sen voi irrottaa ilman jäämiä 8 viikon ajan.

Neon-värinen tesa® 4671 -kangasteippi toimii varmasti ja luotettavasti erilaisissa käyttötarkoituksissa - soveltuu erityisesti erilaisten elementtien merkitsemiseen tai tapahtuma-alueille!

tesa® 4671 -kangasteippiä on saatavilla fluoresoivina neon-väreinä, ja ammattilaiset käyttävät sitä usein erilaisien elementtien näkyvään merkitsemiseen tai tapahtumien puitteissa. Se soveltuu useisiin eri käyttötarkoituksiin kuten esimerkiksi merkitsemiseen, kiinnittämiseen tai niputtamiseen. tesa® 4671 katkeaa helposti käsin, siihen on helppo tehdä merkintöjä, se ei heijasta ja sitä voidaan muotoilla. Akrylaattipinnoitetun kankaan ja luonnonkumista valmistetun liimamassan yhdistelmä mahdollistaa suuren hankauksenkeston. Kangasteippi irtoaa jälkiä jättämättä ja sitä on saatavilla seuraavina väreinä: neonvihreä, neonkeltainen, neonoranssi ja neonvaaleanpunainen.

Huomautus:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Pituus	50 m
Venymiskyky	22 %
lämmönkestävyys enintään	95 °C
Liimausvoima teräksessä	34 N/mm
Vetolujuus	540 N/mm
Kankaan tiheys	100
Väri	vaaleanvihreä
Paksuus	0,13 mm
Varaston ilmankosteus	50 - 70 %
Teippityyppi	Yksisivuinen
Leveys	50 mm
Valmistajamerkintä	4621
Lineri olemassa	ei
Liimamassa	Akrylaatti
Säilytyslämpötila	15 - 25 °C
Rungon materiaali	Tekstiili
Tuotenimen määrite	vaaleanvihreä
Tuotetyyppi	Teippi