

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Sisäpikamittauslaite, digitaalinen 3-pistemittauksella, Mittausalue: 7-14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438985 7-14
GTIN	2050002041011
Tuoteluokka	46Q

**Kuvaus****Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapää. **Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö.** Syöttämällä **esiasetusarvot** voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

3-pistepyyhkäisy nopeaan ja varmaan mittaukseen.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 2 paristoa nro 081561, koko LR3, käyttöohje.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A2; tiedonsiirtokaapeli nro 497440; langaton adapteri nro 498954 koko A5.

**Tekninen kuvaus**

Uran suurin syvyys	2,2 mm
uran pienin leveys	0,8 mm
Toistotarkkuus	0,004 mm
Mittausvoima	1 - 1,4 N
virheraja	0,01 mm

Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Mittausalue	7 - 14 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	34 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Mittauspää	1
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema vaihdeltavissa	0,05 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,02 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	Bluetooth-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

## Palvelut

DAkkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S
KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S

## Tarvikkeet

Liitântäkaapeli Tyyppi D2	497440 D2
---------------------------	-----------

Liitäntäsovitin Tyyppi A2	498954 A2
Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497440 D1
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497440 USB2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965