

Kroepelin
Längenmesstechnik**Sisäpikamittauslaite, digitaalinen 3-pistemittauksella, Mittausalue: 40-60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438985 40-60
GTIN	2050002041004
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus**Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapää. **Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö.** Syöttämällä **esiasetusarvot** voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

3-pistepyyhkäisy nopeaan ja varmaan mittaukseen.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 paristoa nro 081561, koko LR3, käyttöohje.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A2; tiedonsiirtokaapeli nro 497440; langaton adapteri nro 498954 koko A5.

Tekninen kuvaus

virheraja	0,02 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Mittausvoima	1,1 - 1,6 N
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	84 mm
uran pienin leveys	1,6 mm

Uran suurin syvyys	8 mm
Mittauspää	3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Mittausalue	40 - 60 mm
Toistotarkkuus	0,01 mm
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,02 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,05 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	Bluetooth-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

Palvelut

KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S
DAkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S

Tarvikkeet

Liitântäsovitin Tyyppi A2	498954 A2
---------------------------	-----------

Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497440 D1
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497440 D2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497440 USB2