



Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 33 osaa, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	638018 12
GTIN	4062406230852
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

12-kulmaisilla avainhylsyillä nro 642120.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M5 - M18.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy: 19 kpl koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Kuusiokolokärjet: 8 kpl nro 643220 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-väännin: 1 kpl 641320 koko 295

Jatkokappaleet: 3 kpl nro. 641020 75; 125; 250

Murrosnivel: 1 kpl nro 641620 koko 1/2

Räikkä: 1 kpl nro 640190 koko 1/2

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Osien määrä	33

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	8-34 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	4-14 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pituus	507 mm
Leveys	227 mm
Korkeus	62 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643220 10
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643220 5
Kovavaahtoalusta valikoimalle 638018	630324 638018
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643220 6
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643220 8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643220 12
T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641320 295
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643220 14
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641620 1/2
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm	643220 4
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641020 75
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641020 130
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641020 255
	643220 7

6-kulmainen ruuvitalan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 7 mm

Järjestelmäkotelo Tyyppi 5

630323 5

Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2

640190 1/2