

Garant**Puolikenkä antrasiitti/musta Turvakengät comfort ESD, S3 W2, EU-kokojärjestelmä: 44****Tilaustiedot**

Tilausnumero	092071 44
GTIN	4062406281083
Tuoteluokka	01S

Kuvaus**Malli:**

GARANT-turvakenkä comfort yhdistää suurimman mahdollisen käyttömukavuuden ja uudenaikaisen muotoilun. Innovatiiviset ja laadukkaat materiaalit sekä erittäin korkea valmistuslaatu "Made in Germany" takaavat parhaan mahdollisen suojauksen ja samalla pienemmän mahdollisen painon. Erilaiset varsileveydet (leveys W1 jaloille, joiden leveys on normaali, leveys W2 normaalia leveämmille jaloille) ja erityinen valmistusmenetelmä mahdollistavat "todellisen" monileveysjärjestelmän ja luovat ihanteellisen ratkaisun erilaisille jalkaleveyksille. Ergonomisten periaatteiden johdonmukainen toteuttaminen ja vaihdettava, painokohtainen vaimennus vähentävät merkittävästi polviin ja selkään kohdistuvaa räsitusta ja myötävaikuttavat näin huomattavasti terveyden ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä.

- **Pintamateriaali kevyttä mutta kestävää mikrokuitua.**
- **Hengittävä funktionaalinen vuori.**
- **Kätevä GARANT comfort Heel-Puller kenkien helppoon ja nopeaan pukemiseen.**
- **GARANT comfort -pohjallinen painosta riippuvalla vaimennuksella.**
- **GARANT comfort TPU -ulkopohja**
- **Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).**

Puolikenkä, jossa on saumaton rakenne ja kankainen naulaanastumissuoja. Pölyläppä. Suojaus veden sisäänpääsystä.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Huomautus:

- **GARANT Comfort-pohjallinen painosta riippuvalla iskunvaimennuksella löytyy jalkasuojusten lisävarusteista numeroilla: 092864 (pehmeä), 092865 (keskikova), 092866 (kova).**
- **Vakiona koon 36-39 kengät toimitetaan pehmeällä iskunvaimennuksella, koon 40-45 kengät keskikovalla iskunvaimennuksella ja koon 46-48 kengät kovalla iskunvaimennuksella.**
- **Jalkasuojusten lisävarusteista löytyvät myös sopivat GARANT-kengännauhat numerolla: 092855 120.**

sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Suojausluokka: S3

Varvassuojuksen materiaali: alumiini

Naulaanastumissuojaus: tekstiili

Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

Ominaisuudet: Vario®-vaimennin

Tekninen kuvaus

Varvassuojuksen materiaali	alumiini
Sukupuoli	Miehille ja naisille
EU-kokojärjestelmä	44
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Naulaanastumissuojaus	tekstiili
Ominaisuudet	Vario®-vaimennin
Suojausluokka	S3
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Turvapuolikenkä

Tarvikkeet

Pohjallinen, antrasiitti Pohjallinen comfort, SOFT EU-kokojärjestelmä 44	092864 44
Pohjallinen, antrasiitti Pohjallinen comfort, MEDIUM EU-kokojärjestelmä 44	092865 44
Pohjallinen, antrasiitti Pohjallinen comfort, HARD EU-kokojärjestelmä 44	092866 44

