

Garant

**Turvaletkukela, muovirunko Paineilma, Käytettävissä oleva letkun pituus:
10m**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	080078 10
GTIN	4062406284671
Tuoteluokka	01A

Kuvaus**Malli:**

- Turvaletkukela erittäin kestävällä, suljetulla muovikotelolla sopii käytettäväksi likaisissa ja pölyisissä kohteissa.
- Letkunohjaus ja hallittu sisäänvetojärjestelmä.
- Integroitu pysäytinpallo.
- PU-letku, hyvä hankauksenkesto ja teräksiset paineilimaliittimet, soveltuu suuriin virtausnopeuksiin.
- Kääntyvä seinäpidike, kiinnitys mahdollista seinään ja kattoon.

Letkukela paineilmalle. Kestävä letku, kiiltävä oranssi **signaaliväri**. Mahdollistaa turvallisen käsittelyn.

Toimituksen sisältö:

Mukana GARANT teräksinen turvakytin ja suukappale.

Huomautus:

Sopivat turvakytkimet löytyvät numeroilla 080270 - 080272.

Tekninen kuvaus

Kotelon väri	sininen
--------------	---------

Kotelon materiaali	muovi
Käytettävissä oleva letkun pituus	10 m
Letkun ulko-Ø	12 mm
Letkun materiaali	polyuretaani
Liitäntä lähtö	1/4 tuuma
Aukikelausautomaattikka SCS	kyllä
Letkun sisä-Ø	8 mm
Letkun väri	oranssi
Suurin käyttöpaine	16 bar
Kotelon syvyys	190 mm
Kotelon leveys	310 mm
Kotelon korkeus	406 mm
sopii	Paineilma
Tuotetyyppi	Letkukelat

Tarvikkeet

Turvaliitin, sisäkierreSisäkierre Liitännän sisäkierre 1/4 tuuma	080271 1/4
Turvaliitin letkuliitännälläLetkuliitäntä Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta) 11 mm	080272 11
Letkukelan varaosat Tyyppi 7	080081 7
Turvaliitin, sisäkierreSisäkierre Liitännän sisäkierre 1/2 tuuma	080271 1/2
Turvaliitin, ulkokierreUlkokierre Liitännän ulkokierre 1/2 tuuma	080270 1/2
Turvaliitin letkuliitännälläLetkuliitäntä Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta) 8 mm	080272 8
Letkukelan varaosat Tyyppi 11	080081 11
Letkukelan varaosat Tyyppi 1	080081 1

Letkukelan varaosat Tyyppi 4	080081 4
Turvaliitin, ulkokierreUlkokierre Liitännän ulkokierre 1/4 tuuma	080270 1/4
Letkukelan varaosat Tyyppi 13	080081 13
Turvaliitin, sisäkierreSisäkierre Liitännän sisäkierre 3/8 tuuma	080271 3/8
Letkukelan varaosat Tyyppi 15	080081 15
Turvaliitin letkuliitännälläLetkuliitettä Letkuliitännän sisä- Ø (nimellismitta) 13 mm	080272 13
Turvaliitin, ulkokierreUlkokierre Liitännän ulkokierre 3/8 tuuma	080270 3/8