



## Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsi jauhemaalattu, Ruuvinvääntimien lkm.: 9



### Tilaustiedot

Tilausnumero	627387 9
GTIN	7610733283132
Tuoteluokka	63D

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin lyhyt varsi, jossa on joustava kulma (90°– 100°), kuulapää, jonka voi asettaa viistoon 30°:n kaltevuuteen. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

#### Etu:

Joustava kulma lyhyessä varressa (90°– 100°).

**90° sisäänvientiin:** Myös vaikeasti saavutettavat kohdat voidaan tavoittaa hyvin.

**100° työskentelyyn:** Mahdollistettu käsitila takaa mukavan ja turvallisen työskentelyn.

#### Raaka-aine:

Pinta niklattu, kromattu ja **jauhemaalattu**, oikea avain löytyy helposti selkeiden "Rainbow"-värikoodien avulla.

#### Toimituksen sisältö:

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 627382: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Säilytykseen: muoviteline

### Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	9
Pakkaus	muoviteline
Raaka-aine	PB Swiss Tools -erikoisseos
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pinta	jauhemaalattu

Pallopää pitkässä varressa	kyllä
100 asteen kulma	kyllä
lyhyt varsi	kyllä
Pitkä malli	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

## Tarvikkeet

Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsijauhemaalattu Kuusikulma 6 mm	627382 6
Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsijauhemaalattu Kuusikulma 4 mm	627382 4
Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsijauhemaalattu Kuusikulma 8 mm	627382 8
Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsijauhemaalattu Kuusikulma 5 mm	627382 5
Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsijauhemaalattu Kuusikulma 2,5 mm	627382 2,5
Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsijauhemaalattu Kuusikulma 2 mm	627382 2
Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsijauhemaalattu Kuusikulma 3 mm	627382 3
Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsijauhemaalattu Kuusikulma 1,5 mm	627382 1,5
Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsijauhemaalattu Kuusikulma 10 mm	627382 10