

**Kangasteippi Sarjassa 4 osaa, pinkki, Leveys×pituus(mm×m): 38X25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083613 38X25
GTIN	4042448168399
Tuoteluokka	08M

**Kuvaus****Malli:**

**tesa® 4671** -teipissä on rayonkangas, **se ei heijasta, on fluoresoiva** ja sopii lähes **kaikenlaiseen käyttöön**. Sen voi helposti **repäistä käsin**, voi **poistaa ilman jäämiä**, se kiinnittyy myös **karheille pinnoille** ja sen päälle voi **kirjoittaa**.

Neon-värinen tesa® 4671 -kangasteippi toimii varmasti ja luotettavasti erilaisissa käyttötarkoituksissa - soveltuu erityisesti erilaisten elementtien merkitsemiseen tai tapahtuma-alueille!

tesa® 4671 -kangasteippiä on saatavilla fluoresoivina neon-väreinä, ja ammattilaiset käyttävät sitä usein erilaisien elementtien näkyvään merkitsemiseen tai tapahtumien puitteissa. Se soveltuu useisiin eri käyttötarkoituksiin kuten esimerkiksi merkitsemiseen, kiinnittämiseen tai niputtamiseen. tesa® 4671 katkeaa helposti käsin, siihen on helppo tehdä merkintöjä, se ei heijasta ja sitä voidaan muotoilla. Akrylaattipinnoitetun kankaan ja luonnonkumista valmistetun liimamassan yhdistelmä mahdollistaa suuren hankauksenkeston. Kangasteippi irtoaa jälkiä jättämättä ja sitä on saatavilla seuraavina väreinä: neonvihreä, neonkeltainen, neonoranssi ja neonvaaleanpunainen.

**Huomautus:**

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

**Tekninen kuvaus**

Lineri olemassa	ei
Väri	pinkki
Kankaan tiheys	120
lämmönkestävyys enintään	140 °C
Säilytyslämpötila	15 - 35 °C
Liimausvoima teräksessä	0,35 N/mm
Varaston ilmankosteus	50 - 70 %
Leveys	38 mm
Venymiskyky	9 %
Teippityyppi	Yksisivuinen
Valmistajamerkintä	4671
Paksuus	0,28 mm
Liimamassa	luonnonkumi
Vetolujuus	7 N/mm
Pituus	25 m
Rungon materiaali	Tekstiili
Tuotenimen määrite	pinkki
Tuotetyyppi	Teippi