

**Kangasteippi Sarjassa 4 osaa, oranssi, Leveys×pituus(mm×m): 38X25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083611 38X25
GTIN	4042448168436
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

tesa® 4671 -teipissä on rayonkangas, **se ei heijasta, on fluoresoiva** ja sopii lähes **kaikenlaiseen käyttöön**. Sen voi helposti **repäistä käsin**, voi **poistaa ilman jäämiä**, se kiinnittyy myös **karheille pinnoille** ja sen päälle voi **kirjoittaa**.

Neon-värinen tesa® 4671 -kangasteippi toimii varmasti ja luotettavasti erilaisissa käyttötarkoituksissa - soveltuu erityisesti erilaisten elementtien merkitsemiseen tai tapahtuma-alueille!

tesa® 4671 -kangasteippiä on saatavilla fluoresoivina neon-väreinä, ja ammattilaiset käyttävät sitä usein erilaisien elementtien näkyvään merkitsemiseen tai tapahtumien puitteissa. Se soveltuu useisiin eri käyttötarkoituksiin kuten esimerkiksi merkitsemiseen, kiinnittämiseen tai niputtamiseen. tesa® 4671 katkeaa helposti käsin, siihen on helppo tehdä merkintöjä, se ei heijasta ja sitä voidaan muotoilla. Akrylaattipinnoitetun kankaan ja luonnonkumista valmistetun liimamassan yhdistelmä mahdollistaa suuren hankauksenkeston. Kangasteippi irtoaa jälkiä jättämättä ja sitä on saatavilla seuraavina väreinä: neonvihreä, neonkeltainen, neonoranssi ja neonvaaleanpunainen.

Huomautus:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	4671
Kankaan tiheys	120
Lineri olemassa	ei
Varaston ilmankosteus	50 - 70 %
Rungon materiaali	Tekstiili
Liimamassa	luonnonkumi
Vetolujuus	7 N/mm
Venymiskyky	9 %
lämmönkestävyys enintään	140 °C
Väri	oranssi
Teippityyppi	Yksisivuinen
Pituus	25 m
Leveys	38 mm
Paksuus	0,28 mm
Säilytyslämpötila	15 - 35 °C
Liimausvoima teräksessä	0,35 N/mm
Tuotenimen määrite	oranssi
Tuotetyyppi	Teippi