



Kärkisarja ja käyttötyökalu 17 osaa, Ruuvinvääntimien lkm.: 17



Tilaustiedot

Tilausnumero	676215 17
GTIN	4013288214546
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Ergonominen 2K-t-väännin ja Rapidaptor-kärkipidike.

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat **käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--**ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- **ja** E 6,3 -varret.

Sisältö:

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3 Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 674200 koot 2/89; 3/89

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3 Pozidriv-ruuveille: 1 kpl nro 674220 koot 2/89; 3/89

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3 kuusiokoloruuveille: 1 kpl nro 674247 koot 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, Torx®-koloruuveille: 1 kpl nro 674250 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3 urakantaruuveille: 1 kpl nro 674260 koko 5,5/89

Ruuvinvääntimen kahva: 1 kpl nro 676656 koko 6,3

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Valmistajamerkintä	Kraftform Kompakt 400
käyttötyökalu	Mutteriräikkä 1/4 tuumaa
käyttötyökalu	Ruuvitaltanpidin
käyttötyökalu	Kärkiräikkä, 1/4"
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma / Kokonaispituus 5/89 mm	674247 5/89
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/89 mm	674200 2/89
Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma / Kokonaispituus 3/89 mm	674247 3/89
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX15/89 mm	674250 TX15/89
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/89 mm	674220 3/89
Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma / Kokonaispituus 6/89 mm	674247 6/89
Kraftform-ruuvitaltanpidin 1/4 tuuman kärjillepikavaihtoistukalla Kuusikulmaliitäntä 6,3 mm	676656 6,3
Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Terän leveys / Kokonaispituus 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX30/89 mm	674250 TX30/89
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX10/89 mm	674250 TX10/89
Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma / Kokonaispituus 4/89 mm	674247 4/89
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX25/89 mm	674250 TX25/89

Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX20/89 mm	674250 TX20/89
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX40 mm	674250 TX40
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/89 mm	674200 3/89
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/89 mm	674220 2/89
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX30 mm	674250 TX30
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX20 mm	674250 TX20
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX10 mm	674250 TX10
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX25 mm	674250 TX25
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX15 mm	674250 TX15