



Automaattihitsausnaamio, puhallinhengityssuojain 3M™ Speedglas™ G5-01-VC ja Adflo™, Tyyppi: START



Tilaustiedot

Tilausnumero	097917 START
GTIN	4062406270551
Tuoteluokka	040

Kuvaus

Malli:

Yhdistetty huipputehokas 3M™ Speedglas™ **-hitsausmaski G5-01** ja **puhaltimella varustettu Adflo™ -hengityssuojain** huolehtivat jatkuvasta hengityssuojauksesta ja joustavasta näkösuojauksesta ja mahdollistavat miellyttävän hitsauksen. Automaattisessa hitsausmaskissa on **Flip-Up-mekanismi**, jonka ansiosta vaihtaminen kirkkaan suojalasin ja hitsaussuodattimen välillä on mahdollista kätevästi ilman, että maskin joutuu ottamaan pois. Hengityssuojaus on näin toiminnassa myös ennako- ja jälkitöissä, kun suodatin on käännetty ylös, ja mahdollistaa samalla sekä hyvän että suojatun näkyvyyden työkappaleeseen esim. hiontatöissä. Uusi muunneltava väriteknologia 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** mahdollistaa entistäkin paremman hitsauskylvyn näkyvyyden ja valvonnan. Tummassa asetuksessa voidaan valita tavallinen, kylmä tai lämmin värisävy. Uusi ilmanavajärjestelmä tarjoaa käyttöön kolme vaihtoehtoa ilmavirran yksilölliseen suuntaamiseen, ja se on mahdollista myös hitsauksen aikana.

Tummat suojausasteet: 5, 8 - 14.

Kirkkausaste: 3. Li-ioniakku (käyttöikä 1 500 tuntia).

Hitsaussuodattimen näkökenttä: 73 × 109 mm.

Standardi:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Toimituksen sisältö:

- Suorituskykyinen 3M™ Speedglas™ hitsausmaski G5-01 automaattisella hitsaussuodattimella G5-01VC (nro 098209 G5-01-VC).
- Puhaltimella varustettu 3M™ Adflo™ High Altitude -puhallinyksikkö nro 097900 (Adflo™ High-Altitude -puhallinhengityssuojain, ilmaletku QRS (nro 097981), ilmavirtauksen

näyttö, esisuodatin (nro 097986), kipinäsuoja (nro 097984), hiukkassuodatin (nro 097989), suurtehoakku (nro 097995), vyö, laturi (nro 097996)).

- **Kulutustarvikepakkaus (3 hikinauhaa: pehmeä puuvilla, frotee (nro 098004) ja nahka, 2 sisempää etulasia (nro 098002), 4 ulompaa vakiomallista etulasia (nro 097930), visiiri, ilmaletkun suojus, kasvotiiviste.**
- **Säilytyslaukku.**

Tekninen kuvaus

Luokitus EN 379 mukaan	1/1/1/2
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
kytkentäaika tummasta vaaleaan	500 - 1300 ms
kytkentäaika vaaleasta tummaan	0,1 ms
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppi	Litiumioni
Tuotetyyppi	Hitsausmaski

Tarvikkeet

AutomaattihitsaussuodatinG5-01-VC Tyyppi G5-01-VC	098209 G5-01-VC
---	-----------------