



Työkalulaukku "BIG Twin Move", Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	692615 1
GTIN	4003773071549
Tuoteluokka	64D

Kuvaus

Malli:

Kulutusta kestävä malli ABS-materiaalia, musta, alumiinikehys, metallisaranat. Salkussa on tukeva ja ergonominen kahva. Yksilöllistä merkintää varten mukana on kaksi tarraa, jotka voidaan kiinnittää merkintäkenttään. Työkalualustat koostuvat likaa hylkivistä PP-kennolevyistä. Pohjaan asennettu tekoskooppikahva ja kaksi kevyesti pyörivää rullaluistinpyörää kätevään kuljetukseen.

Pysyy paikoillaan ilman tukea kaikissa avatuissa asennoissa kummallekin puolelle kiinnitetyn, lukittuvan, saranamekanismilla varustetun kansipidikkeen ansiosta, kulma vapaasti säädettävissä. Voidaan avata yhdeltä tai kummaltakin puolelta. Pohja ja kansi voidaan avata toisistaan riippumatta ja kumpikin on varustettu kahdella metallisella kääntölukolla. Pohja on lukittavissa lisäksi yhdellä kolminumeroisella numerolukolla.

Sisäpuolen varustus:

Yhteensä 95 kiinnitysmahdollisuutta:

kansi:

1 työkalualusta, jossa 12 lokeroa ja 1 litteä lokero etupuolella ja 10 kuminauhaa takapuolella.

1 työkalualusta, jossa 7 kuminauhaa ja 1 kannellinen asiakirjatasku .

Keskiosa, jossa 37 kuminauhaa.

Pohja:

1 pohjalokero (kiinnitettävissä painonapilla) ja 3 pituusjakajaa (3× pitkä).

1 työkalualusta, jossa 12 lokeroa ja 1 litteä lokero, joka toimii pohjalokeron suojuksena.

Keskiosa, jossa 15 kuminauha ja 13 lokeroa.

laukun kuormitettavuus: 30 kg

Sisäpituus: 490 mm

Sisäleveys: 370 mm

Sisäkorkeus: 210 mm

Paino: 8,6 kg

Tekninen kuvaus

Sisäpituus	490 mm
Sisäkorkeus	210 mm
Paino	8,6 kg
Sisäleveys	370 mm
Valmistajamerkintä	BIG Twin Move
Raaka-aine	ABS
Työkalujen säilytystapa	Lokerot
laukun kuormitettavuus	30 kg
siirrettävät	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä