



Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: 7113236H3



Tilaustiedot

Tilausnumero	070100 7113236H3
GTIN	2050002046450
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen, 2-nopeuksinen iskupora/ruuvinväännin, harjaton moottori.

- Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
- 2-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto, kytkettävä iskukoneisto poraukseen metalliin, kiveen ja muuriin.
- Monitasoinen vääntömomentin säätö ja irrotettava poraistukka.
- Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) ja kovametallivahvisteiset kiristysleuat, joilla on suuri puristusvoima.
- FEIN SafetyCell Technology. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.

Etu:

FEIN SafetyCell Technology.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 × QuickIN-poraistukka (120 Nm), 1 × vyöklipsi, 1 × kärkien säilytyskotelo ja kuljetuslaukku.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 – 073866.

Tekninen kuvaus

enimmäisvääntömomentti kova	60 Nm
Moottorin rakenne	Harjaton
Akkutyyppe	Litiumioni
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 450 min ⁻¹
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
enimmäisvääntömomentti pehmeä	32 Nm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	50 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2000 min ⁻¹
akun jännite	18 V
Paino	1,8 kg
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	13 m/s ²
Valmistajamerkintä	ASB 18 Q
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Akkukapasiteetti	3 Ah
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	< 2,5 m/s ²
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	13 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	kivi
soveltuu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppe	Iskuporaruuvain

Tarvikkeet

Käsiruuvinvääntimien tarvikkeetQuick-In Tyyppi HOLESAW	070208 HOLESAW
Käsiruuvinvääntimien tarvikkeetQuick-In Tyyppi INCH12	070208 INCH12
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073837 FE18
Käsiruuvinvääntimien tarvikkeetQuick-In Tyyppi CHUCK120	070208 CHUCK120
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073835 FE18
Käsiruuvinvääntimien tarvikkeetQuick-In Tyyppi CHUCK60	070208 CHUCK60
Käsiruuvinvääntimien tarvikkeetQuick-In Tyyppi CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Käsiruuvinvääntimien tarvikkeetQuick-In Tyyppi 711301	070208 711301
Akku, Li-ioniHighPower Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073834 FE18
Kulmaporauslaite Tyyppi OSD2	073920 OSD2
Käsiruuvinvääntimien tarvikkeetQuick-In Tyyppi THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Kulmaporauslaite Tyyppi WB1	073920 WB1
Käsiruuvinvääntimien tarvikkeetQuick-In Tyyppi INCH14	070208 INCH14
Käsiruuvinvääntimien tarvikkeetQuick-In Tyyppi ANGLE	070208 ANGLE
Akkukäyttöinen iskuporaruuvain Tyyppi 71132364	070100 71132364
Akku-aloitussarja Tyyppi 92604324	073832 92604324