



## Kulmahiomakone Akku, Tyyppi: M18FHSAG55



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077140 M18FHSAG55
GTIN	4058546287078
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Milwaukee -akkukulmahiomakone:

- Pitkäikäinen harjaton moottori, karalukko, suojakuvun pikasäätö.
  - Sisäänrakennettu FIXTEC-pikavaihtojärjestelmä laikan vaihtoon ilman työkaluja.
- M18™-HIGH-OUTPUT™-125 mm:n akkulmahiomakone, riittävä voima rouhintaan ja 145 leikkaukseen 50 mm:n sähköputkessa akun yhdellä latauksella (5,5 Ah). RAPIDSTOP™-jarru pysäyttää laikan alle 2,5 sekunnissa.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 2x M18 HB5.5 Akku-Pack-akkua, M12-18 FC laturi, HD Box.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja varusteet löytyvät alkaen numeroista 073809 ja 073840.

### Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi HB 18 V
Paino	3,4 kg
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	3,4 m/s <sup>2</sup>
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Enimmäiskatkaisusyvyyys	33 mm

Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Enimmäiskierrosluku	9000 min <sup>-1</sup>
Valmistajamerkintä	M18FHSAG125XB-552X
Takaiskupyssäytys	kyllä
Akkukapasiteetti	5,5 Ah
akun jännite	18 V
Akkutyyppe	Litiumioni
Ylikuormitussuoja	kyllä
Varokytin	ei
pehmeä käynnistys	kyllä
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Sarja	FUEL
Tuotetyyppe	Kulmahiomakone

## Tarvikkeet

Akku-aloitussarja Tyyppi M18NRG5	073839 M18NRG5
LitiumioniakkuHigh Output™ Akkutyyppe MHB8	073810 MHB8
Li-ionijärjestelmä M18B2 Akkutyyppe MB18	073827 MB18
Akku-aloitussarjaHigh Output™ Tyyppi M18HNRG55	073830 M18HNRG55
LitiumioniakkuHigh Output™ Akkutyyppe MHB12	073811 MHB12
LitiumioniakkuHigh Output™ Akkutyyppe MHB55	073809 MHB55
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppe MB18	073816 MB18
Akku-aloitussarjaHigh Output™ Tyyppi M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku-aloitussarjaHigh Output™ Tyyppi M18HNRG8	073831 M18HNRG8
LitiumioniakkuHigh Output™ Akkutyyppe MHB3	073808 MHB3
Akku-aloitussarjaHigh Output™ Akkutyyppe M18HNRG3	073826 M18HNRG3