

Garant**Puolikenkä antrasiitti/musta Turvakengät comfort ESD, S1P W2, EU-kokojärjestelmä: 47****Tilaustiedot**

Tilausnumero	092059 47
GTIN	4062406280598
Tuoteluokka	01S

Kuvaus**Malli:**

GARANT-turvakenkä comfort yhdistää suurimman mahdollisen käyttömukavuuden ja uudenaikaisen muotoilun. Innovatiiviset ja laadukkaat materiaalit sekä erittäin korkea valmistuslaatu "Made in Germany" takaavat parhaan mahdollisen suojauksen ja samalla pienemmän mahdollisen painon. Erilaiset varsileveydet (leveys W1 jaloille, joiden leveys on normaali, leveys W2 normaalia leveämmille jaloille) ja erityinen valmistusmenetelmä mahdollistavat "todellisen" monileveysjärjestelmän ja luovat ihanteellisen ratkaisun erilaisille jalkaleveyksille. Ergonomisten periaatteiden johdonmukainen toteuttaminen ja vaihdettava, painokohtainen vaimennus vähentävät merkittävästi polviin ja selkään kohdistuvaa rasitusta ja myötävaikuttavat näin huomattavasti terveyden ylläpitämistä pitkällä aikavälillä.

- **Pintamateriaali kevyttä mutta kestävää mikrokuitua.**
- **Hengittävä funktionaalinen vuori.**
- **Kätevä GARANT comfort Heel-Puller kenkien helppoon ja nopeaan pukemiseen.**
- **GARANT comfort -pohjallinen painosta riippuvalla vaimennuksella.**
- **GARANT comfort TPU -ulkopohja**
- **Suojaus staattisen sähköön purkauksilta (ESD).**

Puolikenkä, jossa on suurikokoinen tuuletusrakenne ja kankainen naulaanastumissuoja.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Huomautus:

- **GARANT Comfort-pohjallinen painosta riippuvalla iskunvaimennuksella löytyy jalkasuojusten lisävarusteista numeroilla: 092864 (pehmeä), 092865 (keskikova), 092866 (kova).**
- **Vakiona koon 36-39 kengät toimitetaan pehmeällä iskunvaimennuksella, koon 40-45 kengät keskikovalla iskunvaimennuksella ja koon 46-48 kengät kovalla iskunvaimennuksella.**
- **Jalkasuojusten lisävarusteista löytyvät myös sopivat GARANT-kengännauhat numerolla: 092855 120.**

sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Suojausluokka: S1P

Varvassuojuksen materiaali: alumiini

Naulaanastumissuojaus: tekstiili

Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

Ominaisuudet: Vario®-vaimennin

Tekninen kuvaus

Sukupuoli	Miehille ja naisille
Naulaanastumissuojaus	tekstiili
Suojausluokka	S1P
Varvassuojuksen materiaali	alumiini
EU-kokojärjestelmä	47
Ominaisuudet	Vario®-vaimennin
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Turvapuolikenkä

Tarvikkeet

Pohjallinen, antrasiitti Pohjallinen comfort, SOFT EU-kokojärjestelmä 47	092864 47
Pohjallinen, antrasiitti Pohjallinen comfort, HARD EU-kokojärjestelmä 47	092866 47
Pohjallinen, antrasiitti Pohjallinen comfort, MEDIUM EU-kokojärjestelmä 47	092865 47

