

**Garant****Puolikenkä antrasiitti/musta Turvakengät comfort ESD, S3 W2, EU-kokojärjestelmä: 37****Tilaustiedot**

Tilausnumero	092071 37
GTIN	4062406281014
Tuoteluokka	01S

**Kuvaus****Malli:**

GARANT-turvakenkä comfort yhdistää suurimman mahdollisen käyttömukavuuden ja uudenaikaisen muotoilun. Innovatiiviset ja laadukkaat materiaalit sekä erittäin korkea valmistuslaatu "Made in Germany" takaavat parhaan mahdollisen suojauksen ja samalla pienemmän mahdollisen painon. Erilaiset varsilevydet (leveys W1 jaloille, joiden leveys on normaali, leveys W2 normaalia leveämmille jaloille) ja erityinen valmistusmenetelmä mahdollistavat "todellisen" monileveysjärjestelmän ja luovat ihanteellisen ratkaisun erilaisille jalkaleveyksille. Ergonomisten periaatteiden johdonmukainen toteuttaminen ja vaihdettava, painokohtainen vaimennus vähentävät merkittävästi polviin ja selkään kohdistuvaa raskautta ja myötävaikuttavat näin huomattavasti terveyden ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä.

- **Pintamateriaali kevyttä mutta kestävää mikrokuitua.**
- **Hengittävä funktionaalinen vuori.**
- **Kätevä GARANT comfort Heel-Puller kenkien helppoon ja nopeaan pukemiseen.**
- **GARANT comfort -pohjallinen painosta riippuvalla vaimennuksella.**
- **GARANT comfort TPU -ulkopohja**
- **Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).**

Puolikenkä, jossa on saumaton rakenne ja kankainen naulaanastumissuoja. Pölyläppä. Suojaus veden sisäänpääsystä.

**Standardi:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Huomautus:**

- **GARANT Comfort-pohjallinen painosta riippuvalla iskunvaimennuksella löytyy jalkasuojusten lisävarusteista numeroilla: 092864 (pehmeä), 092865 (keskikova), 092866 (kova).**
- **Vakiona koon 36-39 kengät toimitetaan pehmeällä iskunvaimennuksella, koon 40-45 kengät keskikovalla iskunvaimennuksella ja koon 46-48 kengät kovalla iskunvaimennuksella.**
- **Jalkasuojusten lisävarusteista löytyvät myös sopivat GARANT-kengännauhat numerolla: 092855 120.**

sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Suojausluokka: S3

Varvassuojuksen materiaali: alumiini

Naulaanastumissuojaus: tekstiili

Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

Ominaisuudet: Vario®-vaimennin

## Tekninen kuvaus

Ominaisuudet	Vario®-vaimennin
Varvassuojuksen materiaali	alumiini
Naulaanastumissuojaus	tekstiili
EU-kokojärjestelmä	37
Sukupuoli	Miehille ja naisille
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Suojausluokka	S3
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Turvapuolikenkä

## Tarvikkeet

Pohjallinen, antrasiitti Pohjallinen comfort, SOFT EU-kokojärjestelmä 37	092864 37
Pohjallinen, antrasiitti Pohjallinen comfort, MEDIUM EU-kokojärjestelmä 37	092865 37
Pohjallinen, antrasiitti Pohjallinen comfort, HARD EU-kokojärjestelmä 37	092866 37

