



Multinorm-takki VIS-LINE, keltainen / sininen, Valmiskoot DE: 102



Tilaustiedot

Tilausnumero	091701 102
GTIN	4057121456762
Tuoteluokka	09S

Kuvaus

Malli:

Ergonomisen dynaamisesti istuvat Multinorm-vaatteet VIS-LINE kestävät erittäin hyvin kulutusta ja ovat erittäin kestäviä. Modernin muotoilun ja laajan värivalikoiman ansiosta vaatteet soveltuvat hyvin **yhdisteltäviksi Rofan PRO-LINE**-vaatteiden kanssa. **Heijastinelementit** on kiinnitetty "kattotiiliperiaatteella", ja niiden korjaaminen on helppoa.

Takki, jossa on **valmiiksi muotoillut hihat**, mahdollistaa parhaan mahdollisen liikkumisen vapauden.

- **Kääntökaulus.**
- **Edessä painonapit.**
- **Läpälliset ja painonapilliset rinta- ja sivutaskut.**
- **Säädettävät hihat, joissa painonapit.**
- **Selkäosassa laskos.**
- **Suuri povitasku tarrakiinnityksellä.**
- **Pidennetty selkäosa.**

Standardi:

- EN ISO 20471 Klasse 2
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2
- EN 13034 Typ 6

· EN 61482-1-2

Huomautus:

Muut värit tilauksesta. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiesta.

Takki, EN ISO 20471 luokka 1, ruiskaunokin sininen / musta, nro 091702.

Tekninen kuvaus

Valmiskoot DE	102
Sukupuoli	Miehille
Sarja	VIS-LINE
Kangaskoostumus	65% puuvillaa
Kangaskoostumus	2% muita kuituja
Kangaskoostumus	33% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus	350 g/m ²
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri	keltainen / sininen
Standardi	EN 13034-6
Standardi	EN 61482-1-2
Standardi	EN ISO 20471
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Tuotetyyppi	Huomiotakki