



Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 31



Tilaustiedot

Tilausnumero	953749 31
GTIN	2050002043022
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953749: 1 kpl

STAHLWILLE 12-kulmainen hylsy 1/2 tuumaa nro 642100 koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: kutakin 1 kpl

STAHLWILLE-kuusiokolohylsy 1/2 tuumaa nro 643200 koot 4, 5; 6; 7, 8; 10; 12; 14: kutakin 1 kpl

Suuntaa vaihtava STAHLWILLE-räikkä 1/2 tuumaa nro 640100 koko 1/2: 1 kpl

STAHLWILLE-jatkokappale, nro 641000 koko 75; 130; 255: kutakin 1 kpl

STAHLWILLE-T-kahva nro 641300 koko 300: 1 kpl

STAHLWILLE-murrosnivel, nro 641600 koko 1/2: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Leveys G	8
Paino	4,114 kg
Työkalujen lukumäärä	31
Syvyys G	20
Leveys	200 mm

Malli	hylsyavainten kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 32 mm	642100 32
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641000 130
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643200 5
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 12 mm	642100 12
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642100 27
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643200 14
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642100 16
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642100 22
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642100 14
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641600 1/2
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641000 255
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 8 mm	642100 8
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642100 13
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642100 24
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm	642100 15
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642100 17
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643200 10
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2" Tyyppi 1/2	640100 1/2

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643200 6
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642100 10
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642100 21
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953749	952001 953749
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643200 12
T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 300 mm	641300 300
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642100 19
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643200 8
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 11 mm	642100 11
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641000 75
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 7 mm	643200 7
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642100 18
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm	643200 4
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm	642100 30