

HOLEX

Kierteitystyökalusarja ja kierretappisarja, 3-osainen, Metrisille kierteille: M3-20



Tilaustiedot

Tilausnumero	145117 M3-20
GTIN	4062406301521
Tuoteluokka	12K

Kuvaus

Malli:

Kestävä peltikotelo, jossa on kantokahva ja kaksi epäkeskolukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljetettaessa varmasti paikoillaan omassa pidikkeessään ja on heti käyttövalmis. Kierretapit nousevat kantta avattaessa pystyyn. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

Sisältö:

kussakin 1 kierretappisarja, 3 osaa nro 130250: Koot M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

1 kierretapin väännin nro 140330: Koot M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: Koko 1.1/2; 3

1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koot 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 kierremalline nro 477000: Koko M/W

1 ruuvitaltta nro 664300: Koko 3×60

1 työkalupidin, räikkä, nro 148700: Koot 85; 110

Tekninen kuvaus

metrisille kierteille	M3 - M20
Korkeus	63 mm

Pituus	532 mm
Leveys	256 mm
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Tarvikkeet

Kierreleuat6g M M14	140330 M14
Käsikierretappisarja M M6	130200 M6
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 25X9 mm	149310 25X9
Käsikierretappisarja M M5	130200 M5
Käsikierretappisarja M M18	130200 M18
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 1.1/2	148410 1.1/2
Kierreleuat6g M M3	140330 M3
Kierreleuat6g M M12	140330 M12
Käsikierretappisarja M M10	130200 M10
Käsikierretappisarja M M14	130200 M14
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X7 mm	149310 20X7
Käsikierretappisarja M M16	130200 M16
Kierreleuat6g M M18	140330 M18
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 30X11 mm	149310 30X11
Käsikierretappisarja M M20	130200 M20
Kierreleuat6g M M6	140330 M6
Kierreleuat6g M M4	140330 M4
Käsikierretappisarja M M8	130200 M8
Käsikierretappisarja M M12	130200 M12
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 38X14 mm	149310 38X14
Kierrekammat Kierteelle M/W	477000 M/W

Käsikierretappisarja M M3	130200 M3
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X5 mm	149310 20X5
Kierreleuat6g M M20	140330 M20
Työkalunpidin, räikkä Kokonaispituus 110 mm	148700 110
Kierreleuat6g M M16	140330 M16
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 45X18 mm	149310 45X18
Kierreleuat6g M M5	140330 M5
Työkalunpidin, räikkä Kokonaispituus 85 mm	148700 85
Kierreleuat6g M M8	140330 M8
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 3	148410 3
Kierreleuat6g M M10	140330 M10
Tyhjä peltikotelo kierteitystyökalusarjalle Metrisille kierteille M3-20	145610 M3-20