



Lattaviila kaksikomponenttikahvalla, Hakkaus 2 (puolihieno), Hammastuksen pituus: 200mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 510201 200 |
| GTIN | 4009215190595 |
| Tuoteluokka | 56B |

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammastusmuoto.

3 sivua hakattu; tylppäkärkinen.

Viila, jossa on valmiina ergonominen, ripustusreiällä varustettu kaksikomponenttien kahva ja **kätevät värikoodiklipsit** (punainen, vihreä, keltainen) esim. lyöntikoon yksilölliseen merkitsemiseen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 Form A

Huomautus:

Ilman kahvaa oleva viilamalli saatavilla numerolla 510200.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|------------------------|
| Leveys x paksuus | 20x5 mm |
| Hammastuksen pituus | 200 mm |
| Tuotenimen määrite | Hakkaus 2 (puolihieno) |
| Hakkaus | 2 |
| Hakkaustapa | Puolihieno |
| Muoto | A |
| Muodon kuvaus | litteä, tylppäkärkinen |

| | |
|--------------------|---------------|
| Viilapinnat | 3 |
| sis. viilan kahvan | kyllä |
| Standardi | DIN 7261 |
| Tuotetyyppi | Konepajaviila |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |

Tarvikkeet

| | |
|--|---------------|
| Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm | 519600 120 |
| Värikiinnikesetti10 osaa Väri RED | 519605 RED |
| Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm | 519600 110 |
| Värikiinnikesetti10 osaa Väri YELLOW | 519605 YELLOW |
| Värikiinnikesetti10 osaa Väri GREEN | 519605 GREEN |